


16	15	14	13
----	----	----	----

NOTA :	NOTE :
1/ PRODUIT CONFORME A LA NORME 00-10-415/--N	1 / PRODUCT CONFORM TO THE NORM 00-10-415/--N
2/ SUBSTANCES A USAGE INTERDIT SELON NORME 00-10-050/--F	2 / SUBSTANCES WITH PROHIBITED USE ACCORDING WITH THE NORM 00-10-050/--F
3/ CAHIER DES CHARGES : RENAULT : 36-05-019/--E et 36-05-036/--- VALEO : INDICE V3 DU 02/12/2004 FCI : FE PS 05 002	3 / SPECIFICATIONS : RENAULT : 36-05-019/--E & 36-05-036/--- VALEO : REVISION V3 OF 02/12/2004 FCI : FE PS 05 002
4/ DOSSIER DE PRECONISATION : PU081	4 / APPLICATION SPECIFICATION : PU081
5/ PROPRIETES MECANQUES : EFFORT D'INSERTION D'UN CONTACT 1.5 : 8N MAXI EFFORT D'INSERTION D'UN CONTACT 2.8 : 8N MAXI 10N MAXI AVEC FIL 5mm ²	5 / MECHANICAL PROPERTIES : INSERTION FORCE OF A CONTACT 1.5 : 8N MAXI INSERTION FORCE OF A CONTACT 2.8 : 8N MAXI 10N MAXI WITH WIRE 5mm ²
6/ EFFICACITE DU CODAGE : 150N MIN	6 / CODING EFFICIENCY : 150N MIN
7/ CLASSE DE TEMPERATURE : CLASSE 2 (-40°C ; +100°C)	7 / TEMPERATURE CLASS : CLASS 2 (-40°C ; +100°C)
8/ CLASSE DE VIBRATION : CLASSE 1	8 / VIBRATION CLASS : CLASS 1
9/ CLASSE D'ETANCHEITE : CLASSE 0	9 / SEALING CLASS : CLASS 0
10/ MASSE DU CONNECTEUR : 0,022 kg ±10%	10 / MASS OF THE PRODUCT : 0.022 kg ±10%
10/ CE PLAN ETANT UN EXTRAIT DES PLANS DE DEFINITIONS ON FERA REFERENCE POUR TOUT LITIGE AUX PLANS DE DEFINITIONS	10 / THIS DRAWING BEING AN EXTRACT FROM THE DEFINITIONS DRAWINGS ANY DISPUTE WILL BE REFUSED TO THE DEFINITIONS DRAWINGS

△	HIERARCHISATION DES CARACTERISTIQUES NORME 01.33.301 CLASSIFICATION OF REQUIREMENTS STANDARD 01-33-301	△
	TOTALE TOTAL	
	TOUTE CARACTERISTIQUE NON HIERARCHISEE EST DE NIVEAU 3 ANY CHARACTERISTIC NOT CLASSIFIED BELONGS TO LEVEL 3	

	<p>LIAISONS ELECTRIQUES NORME 01-58-904</p> <p>ELECTRICAL CONNECTIONS TO STANDARD 01-58-904</p>	
<p>INDICE REVISION LEVEL</p> <p>--B</p>	<p>EN LIAISON AVEC NORME AFFECTED BY STANDARDS</p> <p>SANS LIAISON AVEC NORME NOT AFFECTED BY STANDARDS</p>	<p>X</p>

Note B.E. / D.O. note		Français	PORTE-LANGUETTE CONNECTEUR 36 VOIES HOLDER-SPLINE CONN.36 WAY		
Indice de modification du plan fournisseur Supplier's drawing modification index			English		
Note B.E. / D.O. note					
Masse / weight 0.027 kg					
C.T.	Service Department	Numero number or		VOIR TABLEAU	
300	65660	Sur plan numero Or the drawing number		Ind.	
Utilisateurs Users	Règlement Regulation	Numero de concurrence Competitive number		Planche Sheet	
		8200 527 486		Modif. Issue	
				01/02 --B	
Numero de visa / Visa number		RENAULT			

[illegible]

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[211CL2S1230](#)