


DETROMPAGE PORTE CLIPS										
Détrompage vue arrière suivant F										
Masse (g)	4.8									
Réf. RENAULT	7 703 297 857									
-										
Réf. FCI	211 PC 03 2 S 0 016									
Couleur	Noir									
LES PORTE CLIPS SE MONTENT SUR LES PORTE LANGUETTES CI-DESSOUS										
Réf. RENAULT										
-										
Réf. FCI										
Couleur										

NOMENCLATURE				
A	1	Porte clips	PBT	211 I x 026
B	1	Grille de verrouillage	PBT 15% FV NOIR	210 M 0 065
C	1	Grommet	Silicone Rouge	210 M 063
D	1	Joint interfacial	Silicone Rouge	210 M 064
REP	Qte	Désignation	Matière	Référence

PRODUITS ASSOCIES			
	Gamme 1	Gamme 2	SPECIFICITE
Connexions	7 703 497 341/ 345/714/722/696	7 703 497 342/ 697/723	Ø fil MINI 1.75 mm

CLASSE D'UTILISATION		CAHIER des CHARGES	
Température	2	36 05 019 (RENAULT)	
Étanchéité	2		
Vibration	1		


EFFORTS		
	Insertion	Rétention
Contact	(Grille préverrouillée) 12 N MAXI	(Grille verrouillée) 65 N MINI
Accouplement Porte clips/embase	60N MAXI	

MISE EN OEUVRE	
Dossier de mise en oeuvre:	User manual
Dossier de retouche:	User manual

CALIBRE DE CONTROLE	
Référence	Indice
210 03 043	A

REP	MARQUAGES
1	Sigle F.C.I.
2	Sigle Renault
3	Indice ensemble monté
4	Repère d'empreinte
5	Repère d'alvéole
6	Dateur
7	Code matière

A2	PC 211 PC 03 2 S x 016	A
CONDITIONNEMENT		
Emballage conforme à la norme GALIA		
300 pièces par carton galia n° 15		
5 couches de croisillons 60 cases + intercalaire carton		
1 pièce par case		
Poids 2.2 Kg		



ARCHIVE LE 22/11/00			
PRESENTATION CAE	GERARD MULOI	19/02/1998	A 98 014
MODIFICATION	NOM	DATE	N° Bordereau
DESSINE LE: 17/02/1997	VERIFIE LE: 20/01/98	MATIERE: -	TOLERANCE GENERALE: ± 0.2 ± 2°
PAR: GERARD MULOI	PAR: -	ETAT: -	ECHELLE: - / 1
TRAITEMENT: -	POIDS: -	SURFACE: -	RUGOSITE: -
Ce document est la propriété de FRAMATONE CONNECTORS CONNECTRAL. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.			
PORTE CLIPS 3 VOIES 4 CLAVETTES 1.5 x 0.8 ETANCHE PLAN DE CONTROLE			
FRAMATONE CONNECTORS CONNECTRAL Rue des Quatre Filles - BP 25 28231 EPESVY cedex FRANCE			
A2	PC 211 PC 03 2 S x 016		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[211PC032S0016-B](#) [211PC032S0016](#)