



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Gewicht (errechnet) / *Calc WT*: 14,38
 Prüfmaß / *Testdimension*
 Teileindex / *Partindexnumber*:
Bagatelle change: 23.02.2021 MCARLE

Zul. Abw./Tolerances:
ISO 2768-c

Gez.	06.11.202
Drawn	MCARLE
Status	Released
Gepr.	10.02.202
Checked	MBERTS

**Amphenol Tuchel
Industrial GmbH**

MaBstab / Scale : 2:1;1:1	A3	
CUSTOMER DRAWING		

Female receptacle
front mounting

M	N	A	T	3	X	X	X	0	X	X	U
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Blatt / Sheet	1
1	Bl

Diagram	Number of contacts (Contact arrangement acc. DIN EN 61076-2-106)	Material	Part number
	19 (19-a)	Ag	T 3693 000 U
		Au	T 3693 018 U
	14 (14-b)	Ag	T 3673 000 U
		Au	T 3673 018 U
	14 (14-a)	Ag	T 3653 000 U
		Au	T 3653 004 U
	12 (12-a)	Ag	T 3638 000 U
		Au	T 3638 004 U
	8 (08-a)	Ag	T 3507 000 U
		Au	T 3507 18 U
	7 (07-b)	Ag	T 3487 000 U
		Au	T 3487 018 U
	7 (07-a)	Ag	T 3478 000 U
		Au	T 3478 018 U
	6 (6-a)	Ag	T 3403 000 U
		Au	T 3403 018 U
	5 (05-b)	Ag	T 3363 010 U
		Au	T 3359 018 U
	5 (05-a)	Ag	T 3363 000 U
		Au	T 3363 018 U
	4 (04-a)	Ag	T 3303 000 U
		Au	T 3303 018 U
	3 (03-a)	Ag	T 3263 000 U
		Au	T 3263 018 U
	2 (Pin 1+3)	Ag	T 3203 000 U
		Au	T 3203 018 U

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[T 3203 018](#) [T3300-004](#)