






NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.
2. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
注1. コンタクトは別売り品である。
2. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。

9	FLANGE	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
7	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	(TABLE-1)
6	ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
5	ASSEMBLY NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
3	COUPLING NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	O-RING	2	SYNTHETIC RUBBER	—	
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

TABLE-1【APPLICABLE CABLE DIM.】

PART NUMBER 品 名	APPLICABLE CABLE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相
JN2VFS10SL1	φ5.7～φ7.3	BLACK

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社	JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.)	版数 (VER.)
JACS-50119		03/DEC/2015		2:1	JN2V				
JABL-50119		製図 DR.	—	名称 (TITLE)					
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	T. NAKAMURA	JN2VFS10SL1					
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	T. SUZUKI						
角度 (ANGLES)		承認 APPD.	H. EBIHARA						
±0.8		単位 (UNIT) : mm		質量 (MASS)		SJ116292		1	
× ±0.4				—					
×× ±0.1									
××× ±									

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JN2VFS10SL1](#)