


SJ105454
(ON 図号) (DRAWING NO.)

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	12/NOV/2007	064189	REVISED FORM OF SCREW	—	T. TAKESHITA	—	E. MATSUMOTO
3	31/JUL/2008	066307	ADD A MARK	—	H. NAKAJIMA	T. OKAMURA	E. MATSUMOTO
4	22/JAN/2016	016004	CHANGE A COLOR OF WASHER etc	—	T. NAKAMURA	T. SUZUKI	H. EBIHARA



NOTE 1. THIS MATERIAL IS WATERPROOF CABLE CLAMP FOR CABTYRE CABLE.
2. USE THIS MATERIAL ASSEMBLED WITH WATERPROOF TYPE ENDBELL.
3. SEE ITEM DWG. OF WATERPROOF TYPE ENDBELL SHOWN RIGHT.

注1. 本部品は『防水型キャブタイヤ用ケーブルクランプ』です。
2. 本部品は『防水型エンドベル』に取り付けて使用下さい。
3. 『防水型エンドベル』右記の製品図番を参照下さい。

ENDBELL STYLE	ITEM DWG.
STRAIGHT	SJ105392
ANGLE (90°)	SJ105393



DESIGNATION
命名法
JL04-**-CK(※)-CR-R
SUFFIX
特殊記号
MATERIAL OF BUSHING
ブッシング材料
APPLICABLE CABLE DIAMETER
(SEE TABLE)
適合ケーブル径
CABLE CLAMP
ケーブルクランプ

SERIES
シリーズ名
SHELL SIZE
適合シェルサイズ
1012:10S, 10SL,
12, 12S SIZE
18 :18 SIZE
2022:20, 22 SIZE
2428:24, 28 SIZE

TABLE : DIMENSIONS

No.	ITEM	DIMENSIONS	A±0.8	B±0.8	C±0.8	D±0.8	φE±0.3	(F) _{△4}	W THREAD	APPLICABLE CABLE DIAMETER
1	JL04-1012CK (05) -CR-R		22.2	20.6	20.7	50.6	6	1.6	5/8-24UNEF-2B	φ4~φ6
2	JL04-1012CK (06) -CR-R		22.2	20.6	20.7	50.6	6.6	1.6	5/8-24UNEF-2B	φ4.6~φ6.6
3	JL04-18CK (07) -CR-R		31.8	30.2	24.1	53.8	8	3.2	1-20UNEF-2B	φ5~φ8
4	JL04-18CK (10) -CR-R		31.8	30.2	24.1	53.8	11	3.2	1-20UNEF-2B	φ8~φ11
5	JL04-18CK (13) -CR-R		31.8	30.2	24.1	53.8	14.1	3.2	1-20UNEF-2B	φ11~φ14.1
6	JL04-2022CK (09) -CR-R		37.3	34.9	24.3	53.8	9.5	4	1 3/16-18UNEF-2B	φ6.5~φ9.5
7	JL04-2022CK (12) -CR-R		37.3	34.9	24.3	53.8	13	4	1 3/16-18UNEF-2B	φ9.5~φ13
8	JL04-2022CK (14) -CR-R		37.3	34.9	24.3	53.8	16	4	1 3/16-18UNEF-2B	φ12.9~φ16
9	JL04-2428CK (11) -CR-R		42.9	42.1	26.2	56.2	12	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	φ9~φ12
10	JL04-2428CK (14) -CR-R		42.9	42.1	26.2	56.2	15	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	φ12~φ15
11	JL04-2428CK (17) -CR-R		42.9	42.1	26.2	56.2	18	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	φ15~φ18
12	JL04-2428CK (20) -CR-R		42.9	42.1	26.2	56.2	21	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	φ18~φ20

6	WASHER	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK or NATURAL _{△4}
5	BUSHING	1	CR	—	COLOR:DARK GREEN
4	WASHER	2	STEEL	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	SCREW	2	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	CLAMP SADDLE	2	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
1	GLAND NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE) 20/DEC/2005	尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES) JL04	日本航空電子工業株式会社 JAE
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR. H. SAKURADA	名称 (TITLE) JL04-**-CK(※)-CR-R	質量 (MASS)	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)	担当 CHK. M. NITTA	承認 APPD. T. OKAMURA	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105454	版数 (VER.) 4
角度 (ANGLES)	査閲 APPD. A. ONOGAWA			
単位 (UNIT) : mm				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JL04-2428CK\(17\)-CR-R](#)