



7578E07S
(ON 0NIMVHD)台表図



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)

適合基板寸法 (参考)
(SCALE 1:1)

TABLE 1. DIMENSION

(No. OF CONTACTS)	30	40	50	60	80	100
A	17.78	24.13	30.48	36.83	49.53	62.23
B	31.7	38	44.4	50.7	63.4	76.1
C	30.14	36.49	42.84	49.19	61.89	74.59


STACKING HEIGHT CODE 嵌合高さコード	6	10	12
D	2.8	6.8	8.8

TABLE 2

AREA	FINISH	1
CONTACT AREA	GOLD (0.1 μ m MIN.) OVER NICKEL	
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	29.Mar.2006	059705	CORRECTED OUTSIDE	J.SHINDOU	M.KIMURA	—	K. Hatanaka

NOTE 1. STACKING HEIGHT = HEIGHT CODE OF TX24 + HEIGHT CODE OF TX25
(EX.) 10+8=18mm



2. THIS TX24-※R-※ST-E1E DIFFERS ONLY POSITIONINGS OF HOOK PIN FROM TX24-※R-※ST-H1E (SJ038252).
3. DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL IS OPTIONAL. BUT, IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.

- 注 1. スタッキング接続の場合、嵌合高さコードの和が、基板間寸法となる。
2. 本品は、TX24-※R-※ST-H1E (SJ038252) のフックピンを偏心させた物である。
3. コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。但し、コネクタ内では同一の向きである。

DESIGNATION

命名法

TX24-※R-※ST-E1E

SERIES PREFIX

シリーズ名

NO. OF CONTACTS

芯数

POLARIZATION

R: RECEPTACLE

極性 R: レセプタクル

CODE OF STACKING HEIGHT PER ONE SIDE

TX** (NOTE 2)

ST: TABLE 1 DIMENSION D

嵌合高さコード ST: 寸法表 1 D 寸法

(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY

錫又は錫合金 (無鉛)

CONTACT FINISH

コンタクト接点仕上

1: GOLD (0.1 μ m MIN.)

OVER NICKEL

1: NI 上 Au0.1 μ m 以上

EXPANSION POST

E: ECCENTRIC TYPE

フックピン E: 偏心タイプ

TERMINAL STYLE

ST: STRAIGHT THROUGH HOLE

結線部形状 ST: ストレートスルーホール

3	HOOK PIN	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT		UL94 V-0 BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	SEE TABLE 2	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	JACS-1425	第1版 (ORIGINAL DATE)	3.Mar.2003	度 (SCALE)	2:1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	M.TANAKA	名称 (TITLE)	TX24
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	M.KIMURA		TX24-※R-※ST-E1E
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.			
承認 APPD.		承認 APPD.	S.KASHIWA01		
質量 (MASS)					

日本航空電子工業株式会社
JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)
SJ038257

版数 (REV.)
2

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[TX24-100R-10ST-E1E](#) [TX24-100R-12ST-E1E](#) [TX24-100R-6ST-E1E](#) [TX24-60R-12ST-E1E](#) [TX24-60R-6ST-E1E](#)
[TX24-80R-10ST-E1E](#) [TX24-80R-12ST-E1E](#) [TX24-80R-6ST-E1E](#) [TX24-30R-6ST-E1E](#) [TX24-40R-6ST-E1E](#)