





図面番号(DRAWING NO.) SJ036314

版数 REV.	年月日 DATE	DON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	11.Jun.2002	50133	TITLE CHANGE,eto	Y.HIROKI	H.KOBAYASHI	—	A.ONOGAWA
3	8.Oct.2004	055948	ERRORS IN WRITING, eto	H.KOBAYASHI	H.KOBAYASHI	H. Shimizu	A. Onogawa



△

1. Optical Performance

(The performance when the item is mated with FO-FC-RS-A(SJ036353))

Insertion Loss: 0.4dB Max(note1)

note1. The value shows insertion loss in case that a master optical connector, to which PC connection is available, and a master optical connector, to which PC connection is available, are connected.

2. Mechanical Performance

Unlock force of lever: 2.9N MIN

1. 光学性能 (FO-FC-RS-A(SJ036353) と嵌合した時の性能である)

挿入損失: 0.4dB 以下 (注1)


注1. PC接続が可能なマスター光コネクタとPC接続が可能なマスター光コネクタを接続した場合の値である。

2. 機械性能

レバー離脱力: 2.9N 以上

△△

7	LEVER	2	STAINLESS STEEL		
6	LEVER PIN2	1	STAINLESS STEEL		
5	LEVER PIN1	1	STAINLESS STEEL		
4	SUS PIPE	1	STAINLESS STEEL		
3	SLIT SLEEVE	1	PHOSPHOR BRONZE		
2	SLEEVE HOLDER	1	STAINLESS STEEL		
1	FC-A1 FRONT SHELL	1	STAINLESS STEEL		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 	図面番号 (DRAWING NO.) SJ036314
△△ JACS-7529		2.Oot.2001		N : S		OPT			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) △					
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		FO-FC -FS (FC-A1) -PBS					
. ± 0. 8		X° ±		承認 APPD.		A.ONOGAWA			
.X ± 0. 4		X°X' ±							
.XX ± 0. 1									
.XXXX ±									

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[FO-FC-FS\(FC-A1\)-PBS](#)