

SERIES 8455

圧着タイプ
リセプタクルインシュレータ2列
Crimping type 2-row
receptacle insulator




インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60** **8455** **2XX** **400** **000**

極数/Number of positions

極数/ Number of positions	A	B
20	22.86	29.02
64	78.74	84.90



SERIES 8455

圧着Bタイプ リセプタクルインシュレータ2列
スタンダードフランジ付
Crimping type B 2-row
receptacle insulator with the standard flange




インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60** **8455** **2XX** **410** **000**

極数/Number of positions

極数/ Number of positions	A	B	C	D	E
64	78.74	84.90	90.00	94.90	81.40



SERIES 8455

圧着タイプ リセプタクルインシュレータ2列
特殊フランジ付
Crimping type 2-row
receptacle insulator with a special flange




インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60** **8455** **2XX** **420** **000**

極数/Number of positions

極数/ Number of positions	A	B	C	D
20	22.86	29.02	34.12	39.02

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.



SERIES 8455

圧着タイプ
リセプタクルインシュレータ3列
Crimping type 3-row
receptacle insulator




インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60** **8455** **3XX** **400** **000**


極数/Number of positions

極数/ Number of positions	A	B
48	38.10	44.26
96	78.74	84.90



SERIES 8455

圧着Cタイプ リセプタクルインシュレータ3列
スタンダードフランジ付
Crimping type C 3-row
receptacle insulator with the standard flange



インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60** **8455** **3XX** **410** **000**

極数/Number of positions

極数/ Number of positions	A	B	C	D	E
48	38.10	44.26	54.26	49.36	40.66
96	78.74	84.90	94.90	90.00	81.30

コンタクト/Contact

コンタクト注文コード/Ordering code for contacts

型番構成/Part number **60** **8455** **0310** **XX** **861** **+**


コンタクト形状/Contact shape

コードNo./Code No.	コンタクト形状/Contact shape
00	バラコンタクト/Contacts loose
99	リールコンタクト (10,000/1リール)/Reeled contacts (10,000 contacts per reel)

メッキ/Plating type

861: 接触部金メッキ0.25μm以上、他はスズ銅メッキ

: 0.25mm or thicker of Au plated for the contacting area, Sn-Cu plated for other area.



生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Kyocera AVX:](#)

[608489020005049](#) [608455396400000](#) [608489020005049+](#)