



1.25mm Pitch

SERIES

6207

1.25mmピッチ NON-ZIF RA SMT 両面接点

1.25mmPitch LIF RA SMT Dual-sided contact




基板取付け寸法コネクタ搭載側より見た図


MOUNTING LAYOUT

極数 NO. OF POS.	寸法表 DIMENSION				収納数量 UNITS/TUBE
	A	B	C	D	
5	5.00	7.66	12.00	8.00	40
6	6.25	8.91	13.25	9.25	36
7	7.50	10.16	14.50	10.50	33
8	8.75	11.41	15.75	11.75	31
9	10.00	12.66	17.00	13.00	28
10	11.25	13.91	18.25	14.25	26
11	12.50	15.16	19.50	15.50	25
12	13.75	16.41	20.75	16.75	23
13	15.00	17.66	22.00	18.00	22
14	16.25	18.91	23.25	19.25	21
15	17.50	20.16	24.50	20.50	20
16	18.75	21.41	25.75	21.75	19
17	20.00	22.66	27.00	23.00	18
18	21.25	23.91	28.25	24.25	17
19	22.50	25.16	29.50	25.50	16
20	23.75	26.41	30.75	26.75	15

	公差 TOLERANCE	
	E	F
FPC	±0.1	±0.05
FFC	±0.03	±0.1




適合FPC, FFC寸法
APPLICABLE FPC/FFC



極数 NO. OF POS.	A	B
7	—	24.0
8	—	24.0
10	—	24.0
13	40.4	44.0
14	40.4	44.0
16	40.4	44.0
17	40.4	44.0
18	40.4	44.0
20	40.4	44.0

SECT. D-D



SECT. E-E

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認ください。

Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール
PACKING QUANTITY : 1000/Reel

注文コード ORDERING CODE

00 6207 3X 1X XX 000+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

4 : 標準品

Standard type

6 : カーボンフレキタイプ
C/Ag type

スズめっき Sn Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

0 : トレー梱包 TRAY PACKAGE

7 : エンボス梱包 Tape & Reel PACKAGE

9 : マガジン梱包 TUBE PACKAGE




1.25mm Pitch

SERIES


6207

1.25mmピッチ NON-ZIF ストレート SMT 両面接点

1.25mmPitch LIF Vertical SMT Dual-sided contact



	公差 TOLERANCE	
	E	F
FPC	± 0.1	± 0.05
FFC	± 0.03	± 0.1



寸法表 DIMENSION					収納数量 UNITS/TUBE
極数 NO. OF POS.	A	B	C	D	
5	5.00	7.66	12.00	8.00	40
6	6.25	8.91	13.25	9.25	36
7	7.50	10.16	14.50	10.50	33
8	8.75	11.41	15.75	11.75	31
9	10.00	12.66	17.00	13.00	28
10	11.25	13.91	18.25	14.25	26
11	12.50	15.16	19.50	15.50	25
12	13.75	16.41	20.75	16.75	23
13	15.00	17.66	22.00	18.00	22
14	16.25	18.91	23.25	19.25	21
15	17.50	20.16	24.50	20.50	20
16	18.75	21.41	25.75	21.75	19
17	20.00	22.66	27.00	23.00	18
18	21.25	23.91	28.25	24.25	17
19	22.50	25.16	29.50	25.50	16
20	23.75	26.41	30.75	26.75	15

注文コード ORDERING CODE

00 6207 3X 2X XX 000+

3: 標準品
Standard Type

9: カーボンフレキタイプ
C/Ag type

0: トレー梱包
TRAY PACKAGE

9: マガジン
TUBE PACKAGE

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

スズめっき Sn Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Kyocera AVX:](#)

[006207332915000+](#) [006207341920000+](#) [006207332920000+](#) [006207341914000+](#) [006207341906000+](#)
[006207341910000+](#) [006207341916000+](#) [006207341908000+](#) [006207332914000+](#) [006207332906000+](#)
[006207341915000+](#)