










X-1747066-5		*	—	○	—	○	本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,3,5にラジアルピン、 ポストコンタクトをアセンブリする。 THIS HDR ASSY ASSEMBLED POST CONTACT AND RADIAL PIN INTO CIRCUIT NO. 1,3,5 OF 5P HDR HSG	5	B	450	10	5	15.0	WITHOUT	BLUE	3	5	7-1747511-1			
		*	—	○	—	○	本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,3,5にラジアルピン、 ポストコンタクトをアセンブリする。 THIS HDR ASSY ASSEMBLED POST CONTACT AND RADIAL PIN INTO CIRCUIT NO. 1,3,5 OF 5P HDR HSG	5	B	450	10	5	15.0	WITHOUT	NATURAL	3	5	5-1747511-1			
X-1747066-8		*	*	*	○	*	○	*	*		8	B	450	17.5	8	22.5	WITHOUT	YELLOW	8	2.5	8-1747072-8
		*	*	*	○	*	○	*	*		8	B	450	17.5	8	22.5	▲	BLUE	8	▲	7-1747072-8
		*	*	*	○	*	○	*	*		8	B	450	17.5	8	22.5		RED	8		6-1747072-8
		*	*	*	○	*	○	*	*		8	B	450	17.5	8	22.5		NATURAL	8		5-1747072-8
X-1747066-7		*	*	○	*	○	*	*		7	B	450	15	7	20.0		YELLOW	7		8-1747072-7	
		*	*	○	*	○	*	*		7	B	450	15	7	20.0		BLUE	7		7-1747072-7	
		*	*	○	*	○	*	*		7	B	450	15	7	20.0		RED	7		6-1747072-7	
		*	*	○	*	○	*	*		7	B	450	15	7	20.0		NATURAL	7		5-1747072-7	
X-1747066-6		*	*	○	*	○	*		6	B	450	12.5	6	17.5		YELLOW	6		8-1747072-6		
		*	*	○	*	○	*		6	B	450	12.5	6	17.5		BLUE	6		7-1747072-6		
		*	*	○	*	○	*		6	B	450	12.5	6	17.5		RED	6		6-1747072-6		
		*	*	○	*	○	*		6	B	450	12.5	6	17.5		NATURAL	6		5-1747072-6		
X-1747066-5		*	○	*	○	*		5	B	450	10	5	15.0		YELLOW	5		8-1747072-5			
		*	○	*	○	*		5	B	450	10	5	15.0		BLUE	5		7-1747072-5			
		*	○	*	○	*		5	B	450	10	5	15.0		RED	5		6-1747072-5			
		*	○	*	○	*		5	B	450	10	5	15.0		NATURAL	5		5-1747072-5			
X-1747066-4		*	○	*	○		4	B	450	7.5	4	12.5		YELLOW	4		8-1747072-4				
		*	○	*	○		4	B	450	7.5	4	12.5		BLUE	4		7-1747072-4				
		*	○	*	○		4	B	450	7.5	4	12.5		RED	4		6-1747072-4				
		*	○	*	○		4	B	450	7.5	4	12.5		NATURAL	4		5-1747072-4				
X-1747066-3		○	*	○		3	A	900	5	3	10.0		YELLOW	3		8-1747072-3					
		○	*	○		3	A	900	5	3	10.0		BLUE	3		7-1747072-3					
		○	*	○		3	A	900	5	3	10.0		RED	3		6-1747072-3					
		○	*	○		3	A	900	5	3	10.0		NATURAL	3		5-1747072-3					
X-1747066-2		○	○		2	A	900	2.5	2	7.5		YELLOW	2		8-1747072-2						
		○	○		2	A	900	2.5	2	7.5		BLUE	2		7-1747072-2						
		○	○		2	A	900	2.5	2	7.5	▼	RED	2	▼	6-1747072-2						
		○	○		2	A	900	2.5	2	7.5	WITHOUT	NATURAL	2	2.5	5-1747072-2						
嵌合相手型番 MATING CONN P/N	8	7	6	5	4	3	2	1	備考 REMARKS	ハウジング 極数 HSG POS.	テーピング 仕様 TAPING STYLE	数量 QTY	M	N	E	ボス BOSS	色 COLOR	極数 POS	ピッチ PITCH	型番 P/N	
回路 NO. CIRCUIT NO.																					

ラジアルピン, ポストコンタクト位置
○: ラジアルピン, *: ポストコンタクト,
-: ピン抜き

RADIAL PIN, POST CONTACT POSITION
○: RADIAL PIN, *: POST CONTACT,
-: VACANCY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

MATERIAL
材料

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH
仕上

DWN
T.HATANO
09JUN2004

CHK
A.OISHI
09JUN2004

APVD
N.YAMASAKI
09JUN2004

PRODUCT SPEC
製品規格
108-5992

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5359

WEIGHT

Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, Japan

NAME
名称
GRACE INERTIA CONNECTOR 2.5 ON TAPE HDR

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-1747072

RESTRICTED TO
/

CUSTOMER DRAWING

SCALE
尺度
NTS

SHEET
2 OF 2

REV
C1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-1747072-5](#)