



1/4 HEX FEMALE STANDOFFS



See page 10 for thread depth chart
 See page 9 for finish codes
 For non-standard parts contact Sales Office

LENGTH	PART NO.
3/32	2098A
1/8	2098
5/32	2098T
3/16	2099
7/32	2099T
1/4	2100
9/32	2100T
5/16	2101
11/32	2101T
3/8	2102
13/32	2102T
7/16	2103
15/32	2103T
1/2	2104
17/32	2104T
9/16	2105
19/32	2105T
5/8	2106
21/32	2106T
11/16	2107
23/32	2107T
3/4	2108
25/32	2108T
13/16	2109
27/32	2109T
7/8	2110
29/32	2110T

LENGTH	PART NO.
15/16	2111
31/32	2111T
1"	2112
1-1/16	2113
1-1/8	2114
1-3/16	2115
1-1/4	2116
1-5/16	2117
1-3/8	2118
1-7/16	2119
1-1/2	2120
1-9/16	2121
1-5/8	2122
1-11/16	2123
1-3/4	2124
1-13/16	2125
1-7/8	2126
1-15/16	2127
2"	2128
2-1/8	2129
2-1/4	2130
2-3/8	2131
2-1/2	2132
2-5/8	2133
2-3/4	2134
2-7/8	2135
3"	2136

LENGTH	PART NO.
3-1/4	2137
3-1/2	2138
3-3/4	2139
4"	2140
4-1/4	2141
4-1/2	2142
4-3/4	2143
5"	2144
5-1/4	2145
5-1/2	2146
5-3/4	2147
6"	2148
6-1/4	2149
6-1/2	2150
6-3/4	2151
7"	2152
7-1/4	2153
7-1/2	2154
7-3/4	2155
8"	2156
8-1/4	2157
8-1/2	2158
8-3/4	2159
9"	2160
9-1/4	2161
9-1/2	2162
9-3/4	2163
10"	2164

THREAD	CODE
4-40	440
6-32	632
8-32	832
10-32	1032

MATERIAL	CODE	RoHS
Aluminum	AL	YES
Brass	B	YES
Stainless Steel	SS	YES
Steel	S	YES
Nylon	N	YES

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

RAF Electronic Hardware:

[2113-440-AL-7](#) [2113-632-AL-7](#) [2114-440-AL-7](#) [2114-632-AL-7](#) [2115-440-AL-7](#) [2115-632-AL-7](#) [2116-440-AL-7](#)
[2116-632-AL-7](#) [2117-440-AL-7](#) [2117-632-AL-7](#) [2118-440-AL-7](#) [2118-632-AL-7](#) [2119-440-AL-7](#) [2119-632-AL-7](#) [2120-](#)
[440-AL-7](#) [2120-632-AL-7](#) [2101-440-AL-0](#) [2118-440 -AL](#) [2100-440-AL-7](#) [2100-632-AL-7](#) [2101-440-AL-7](#) [2101-632-](#)
[AL-7](#) [2102-440-AL-7](#) [2102-632-AL-7](#) [2103-440-AL-7](#) [2103-632-AL-7](#) [2104-440-AL-7](#) [2104-632-AL-7](#) [2105-440-AL-7](#)
[2105-632-AL-7](#) [2106-440-AL-7](#) [2106-632-AL-7](#) [2107-440-AL-7](#) [2107-632-AL-7](#) [2108-440-AL-7](#) [2108-632-AL-7](#)
[2109-440-AL-7](#) [2109-632-AL-7](#) [2110-440-AL-7](#) [2110-632-AL-7](#) [2111-440-AL-7](#) [2111-632-AL-7](#) [2112-440-AL-7](#) [2112-](#)
[632-AL-7](#) [2108-632-S-12](#) [2112-832-S-12](#) [2118-440-S-12](#) [2116-632-S-12](#) [2104-632-B-12](#) [2132-632-S-12](#) [2103-440-](#)
[SS-20](#) [2102-632-S-12](#) [2139-632-AL-6](#) [2130-832-S-12](#) [2100-440-SS-20](#) [2100T-440-S-12](#) [2116-832-SS-20](#) [2120-632-](#)
[SS-20](#) [2101-632-B-12](#) [2110-440-SS-20](#) [2137-632-AL-7](#) [2112-632-B-12](#) [2103-632-B-12](#) [2130-632-S-12](#) [2106-632-B-](#)
[5](#) [2108-440-SS-20](#) [2120-440-SS-20](#) [2104-632-AL-6](#) [2116-632-B-12](#) [2130-440-S-12](#) [2100-632-AL-22](#) [2098-632-B-5](#)
[2106-632-B-12](#) [2128-632-SS-20](#) [2104-440-AL-6](#) [2104-440-B-12](#) [2109T-440-S-12](#) [2104-632-SS-20](#) [2101-440-AL-9](#)
[2104-832-SS-20](#) [2102-632-B-12](#) [2103-632-S-12](#) [2108-632-B-12](#) [2120-632-S-12](#) [2112-440-B-12](#) [2101-632-AL-6](#)
[2110-632-B-12](#) [2108-632-SS-20](#) [2106-440-AL-6](#) [2124-632-SS-20](#) [2132-632-AL-7](#) [2107-440-B-5](#) [2106-832-AL-6](#)
[2105-440-SS-20](#) [2110-1032-S-12](#) [2104-632-S-12](#) [2102-832-SS-20](#) [2110-832-AL-7](#) [2128-632-S-12](#) [2106-440-SS-20](#)