














2. FITS TO TE RECEPTACLE INSERT AMP MCP 1.5K
18 POSITION, 171849-1
Passend zu TE Buchseneinsatz AMP MCP 1.5K
18 polig, 171849-1
 3. FITS TO TE RECEPTACLE INSERT AMP MCP 1.5K
9 POSITION, 1718490-1, CAVITY-NO: 28-36
Passend zu TE Buchseneinsatz AMP MCP 1.5K
9 polig, 171849-1, Kammernummerierung: 28-36
 4. FITS TO TE RECEPTACLE INSERT AMP MCP 1.5K
9 POSITION, 1718490-2, CAVITY-NO: 19-27
Passend zu TE Buchseneinsatz AMP MCP 1.5K
9 polig, 171849-2, Kammernummerierung: 19-27
 5. PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
 6. MATERIAL IDENTIFICATION ACC TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
 7. WARPAGE TO PERMITTED
Verzerr zulässig,

- | | |
|----|--|
| 9 | BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetzgut im Versandkarton |
| 10 | FITS TO TE COUNTERPART 1.5 MM TAB HOUSING. 36POS
1718492
Passend zu TE Gegenstecker 1.5 mm Flachsteckergeh.. 36pol.
1718492 |
| 11 | FITS TO TE COUNTERPART 11POS. MIXED TAB HEADER
1718523
Passend zu TE Gegenstecker 11pol. Messerleiste
1718523 |
| 12 | FITS TO TE INTERFACE DRAWING
114-18664
Passend zu TE Ausfuehrungsvorschrift
114-18664 |
| 13 | MAFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE |

01 DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:



F	1-1718485-6	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2	D1	DELIVERY CONDITIONS: Lieferzustand:	
			1	PBT/ASA-GF30	PASTEL ORANGE pastelorange	CARRIER CODE F Träger Kodierung F	C	1			
E	1-1718485-5	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2	D1	LEVER IN LOCKED POSITION Hebel in Verriegelungsstellung	
			1	PBT/ASA-GF30	DUSTY GREY staubgrau	CARRIER CODE E Träger Kodierung E	C	1			
D	1-1718485-4	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2			
			1	PBT/ASA-GF30	WATER BLUE wasserblau	CARRIER CODE D Träger Kodierung D	C	1			
C	1-1718485-3	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2			
			1	PBT/ASA-GF30	EMERALD GREEN smaragdgrün	CARRIER CODE C Träger Kodierung C	C	1			
B	1-1718485-2	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2			
			1	PBT/ASA-GF30	TRAFFIC PURPLE verkehrsviolett	CARRIER CODE B Träger Kodierung B	C	1			
A	1-1718485-1	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2			
			1	PBT/ASA-GF30	FAWN BROWN rehrbraun	CARRIER CODE A Träger Kodierung A	C	1			

CODE Kodierung	TE ORDER-NR. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MAT.	COLOR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDRUCK IST EINE VON AUTORISIERTE PERSONEN HERGESTELLTE, DIE DEN FOLGENDEN FOLGEBEHÖRIGEN SIND: VON UNTERSCHRIEBEN DEN DIESER ZEICHNUNGSDRUCK ANGEHEBIGE VERFÜGBAR SIND: VON UNTERSCHRIEBEN	DWN Chr. Eltron Chr. Eberwein APVD Chr. Eberwein	23JUL2004 26JUL2004 22FEB2010	NAME	CARRIER FOR AMP MCP1.5K RECEPTACLE INSERTS , 36POS. Träger fuer AMP MCP1.5K Buchseneinsatze, 36pol.	RESTRICTED TO NUR FÜR
									DIMENSIONS: MASSEN IN MILLIMETER (mm)	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO ISO 8013				
										1. P.L.C. ACC. TO DIN 9001/140 2. P.L.C. ACC. TO ISO 8013 3. P.L.C. ACC. TO ISO 8013 4. P.L.C. ACC. TO ISO 8013				
									MATERIAL siehe Tabelle	SEE TABLE siehe Tabelle	WEIGHT Gewicht	8.6g		

CUSTOMER DRAWING	KUNDENZIECHNUNG	SCALE Maßstab	2:1	SHEET Blatt	1	OF VON	1	REV.	
------------------	-----------------	------------------	-----	----------------	---	-----------	---	------	--

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-1718485-3](#)