



THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL




VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Aufschrift
marking

1006 μ T100
20(41)/400 ~ 10E3
16(41)/400 ~ 50E3
10(61)/250 ~ 50E3
16A 125V AC 1/2HP
16A 250V AC 1/2HP
R109




Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betaetigungskraft 2.4 bis 3.8 N
actuating force 2.4 up to 3.8 N

Differenzweg ≤ 0.3 mm
movement differential

Herstellort / -jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10061204	Index f
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH Radien RADII					Original			
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.1	± 0.2	0	10	20	30mm			
				>6-15	± 0.15	± 0.3							
				>15-30	± 0.2	± 0.5							
				>30-70	± 0.3								
				>70-120	± 0.4	± 10%							
				>120	± 0.8								
d	24110	17.06.96	GUE				CAD: NX V6.0			Schnappschalter			
c	23796	30.01.96	GUE				gez./DRAWN BY 22.03.13 BCY			Snap action switch			
b	18450	19.02.88	WA	f	85449	02.10.13	BRC	gepr./CHECKED BY			 MARQUARDT		
a	11681	22.02.78	WA	e	26265	24.09.99	PFU	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.30.01.1996					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1006.1204](#)