






Empfohlenes Lochbild
recommended hole pattern




Aufnahmeloeh
Fixierzapfen
location hole
fixing pin

Schalt-Betätigungkraft ≤1.8 N
actuating force
Differenzweg ≤0.4 mm
movement differential
Rückschaltkraft ≥0.5 N
release force
Schutzart nach EN 60529 IP 67
protection according EN 60529

Aufschrift
Marking
1055/58
Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062
date code of manufacture:
year/week acc.to DIN EN 60062


Bild I
figure I



Fixierzapfen
fixing pin

Fehlende Angaben siehe Bild I
For missing details refer to figure I

Empfohlenes Lochbild
recommended hole pattern



Aufnahmeloeh
Fixierzapfen
location hole
fixing pin

Bild II
figure II

			Wechsler 1-polig single pole changeover		Au - Au	II	1055.0352-02
					Au - Au	I	1055.0351-02
			Schaltart SWITCHING MODE		Kontaktpaarung CONTACT MATING	Bild FIGURE	Erzeugnisnummer-PI ITEM-PI
Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET 01	Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmae in mm für Nennmaebereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Original DIN A3	Maßstab SCALE 2:1
±		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30				
		0.1					
d	23647	21.11.95	gr	i	69697	20.07.10	Sb
c	23556	27.10.95	gr	h	34357	06.12.02	bz
b	23330	20.04.95	gr	g	26738	13.11.98	gr
a	23234	15.03.95	gr	f	24342	08.10.96	gr
				e	23767	08.03.96	gr
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	
				Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT	
						Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	

Schnappschalter
snap actin switch

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1055.0351](#) [01055.0351-02](#)