






REVISIONS						
変更						
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
	J4	OBSOLETE 2--1,2--4	ECR-16-003088	16AUG16	KF	HY



- △ A 面より2mmの範囲で測定。
△ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。
3. プリント基板への取付は、JIS B1115又は1122, M3×6ナベ（2種又は4種）のタッピンネジで締付けた後ハンダ付する。（締付けトルク4kg-cm以下）
△ 回路番号：下図参照のこと。

- △ 1. TO BE MEASURED BETWEEN A AND 2.
△ 2. TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
3. TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER.
△ 4. CIRCUIT NUMBER.



	HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 14	1～14 (全極)	-	GREEN 緑色	2-5173860-4
	HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 14	1～14 (全極)	-	NATURAL 自然色	2-5173860-1
	V-2	PRE-TIN × 14		-	1～14 (全極)	NATURAL 自然色	9-173860-1
	HB	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 14	-	1～14 (全極)	NATURAL 自然色	7-173860-1
	HB	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 14	-	1～14 (全極)	GREEN 緑色	3-173860-1
OBSOLETE	HB	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 14	1～14 (全極)	-	GREEN 緑色	2-173860-4
OBSOLETE	HB	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 14	1～14 (全極)	-	NATURAL 自然色	2-173860-1
	HB	PRE-TIN × 14		-	1～14 (全極)	BLUE 青色	173860-5
	HB	PRE-TIN × 14		-	1～14 (全極)	GRAY 灰色	173860-6
	HB	PRE-TIN × 14		-	1～14 (全極)	GREEN 緑色	173860-4
	HB	PRE-TIN × 14		-	1～14 (全極)	NATURAL 自然色	173860-1
	USED MATERIAL FLAMMABILITY	SOLDERING SIDE 半田付け面	CONTACT SIDE 接触部側		 GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号	 PRE-TIN CIRCUIT NO. 銅めっき回路番号	COLOR 色
	CONTACT FINISH コンタクト仕上						

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 純 mm

MATERIAL 材料

HOUSING: PBT
CONTACT: BRASS

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

10±	:	±0.2
30±	>10	±0.25
100±	>30	±0.3
ANGLE	:	±3°

FINISH 仕上

SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

0 PLC	:	±
1 PLC	:	±
2 PLC	:	±
3 PLC	:	±
4 PLC	:	±
ANGLES	:	±

DWN S.FUJITA
CHK K.BETSUI
APVD K.BETSUI

PRODUCT SPEC 製品規格
APPLICATION SPEC 取付適用規格

WEIGHT 8.0 g

CUSTOMER DRAWING

10DEC08
10DEC08
10DEC08

NAME 名称
070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR
14POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY (H-TYPE)

SIZE A2
CAGE CODE 00779
DRAWING NO 番号 C=173860

RESTRICTED TO
—

SCALE 2:1
SHEET 1 of 1
REV J4

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[173860-6](#)