



	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing ( edge opposite to snap-in direction )	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung ( Grat gegenüber Bestückungsseite )	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1



**VERTRAULICH-CONFIDENTIAL**  
 © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.  
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Marking  
Aufschrift  
 (M)  
 1858.  
 6(4)/250 ~5E4  
 10(4)/250 ~ T100/55  
 5/100A 250V ~ 05  
 12A 125-250V AC  
 1/3 HP 125V AC  
 1/2 HP 250V AC  
 R138   
 date code of manufacture: year/week acc.to DIN EN 60062  
 Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062  
 on box:  
 Auf Verpackung: G

1a 2a  
  
 DPST  
 suitable for appliances of class II protected according to DIN 40 050, IP40  
 Ausschalter 2polig  
 Für Geräte der Klasse II geeignet  
 Geschützt entsprechend DIN 40 050, IP40  
 G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30  
 G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET	Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	K	1858.1102
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30						
	± 0.2	0.4	.						
d	22997	17.10.94	Mut	i	41634	29.11.04	hhe	Appliance Switch Geräteschalter	
c	22926	26.08.94	Mut	h	36320	02.06.03	vor		
b	22869	06.07.94	Mut	g	26981	02.02.99	Mut		
a				f	25590	08.12.97	Mut		
j	47886	29.06.06	Mut	e	25455	04.11.97	Mut		
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF	
								<b>MARQUARDT</b> Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1858.1102](#)