


	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	Length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1



Marking
Aufschrift

18..

8(8)/250 ~ 5E4
12(4)/250 ~ T100/55
5/70 A 250V ~

15A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 1/2 HP 250V AC
R 149

SPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K 1801.1121
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE			Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	± 2°					
d				i		0 10 20 30 mm		Appliance Switch Geräteschalter	
c				h		gez./DRAWN BY 27.06.97 sig gepr./CHECKED BY Kiz			
b	43724	19.07.05 vor		g		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnng.gl.Nr.v.10.12.86			
a	25089	27.06.97 sig		f		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
	17678	10.12.86 ZF		e					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1801.1121](#)