



### WE Handcrimpzange / WE Crimp Hand Tool

| Einzelkontakt<br>Art-Nr.<br>Single contact<br>Order Code | AWG   | WR-WTB<br>Raster<br>WR-WTB<br>pitch | Crimp<br>Nest<br>Crimp<br>Mold | Crimp-Handzange<br>Art-Nr.<br>Crimp hand tool<br>Order Code |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 66500113722DEC                                           | 32-28 | 1.00 mm                             | G                              | 600 665 232 280                                             |
| 65300113722DEC                                           | 30-28 | 1.25 mm                             | D1                             | 600 648 230 220                                             |
| 64800113722DEC                                           | 30-28 | 1.50 mm                             | D2                             | 600 648 230 220                                             |
| 62400113722DEC                                           | 28-26 | 2.00 mm Dual Row                    | H1                             | 600 624 228 220                                             |
| 62400113722DEC                                           | 24-22 | 2.00 mm Dual Row                    | H2                             | 600 624 228 220                                             |
| 62000113722DEC                                           | 28-24 | 2.00 mm                             | C1                             | 600 620 230 220                                             |
| 64600113722DEC                                           | 28-22 | 2.50 mm                             | C2                             | 600 620 230 220                                             |
| 68800113722DEC                                           | 28-22 | 2.50 mm "J" Type                    | C3                             | 600 620 230 220                                             |

### Schnellentriegelung der Zwangssperre

Die Zwangssperre öffnet sich nach Vollendung des Crimpvorganges automatisch. Bei einer Unterbrechung des Crimpvorganges müssen zum Öffnen der Zwangssperre die Zangenschenkel etwas zusammengedrückt und die Schnellentriegelung mit einem geeignetem Werkzeug (z.B. Schraubendreher) betätigt werden.

### Garantie

Die Crimp-Systemzange unterliegt einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es gelten die allgemeinen Garantiebestimmungen.

### Wartung und Instandhaltung

Die Zange muss vor Arbeitsbeginn in einem ordnungsgemäßen und sauberen Zustand sein. Crimprückstände sind zu entfernen. Die Gelenke sind regelmäßig mit leichtem Maschinenöl zu ölen und vor Verschmutzung zu schützen. Es ist darauf zu achten, dass alle Bolzen durch Sicherungsringe gesichert sind. Die Instandhaltung der Zange sollte beim Hersteller erfolgen.

### \*Haftungsausschluss

Gesenk-Standzeit 50.000 Zyklen nach DIN 41641 Teil 1.

### Quick release the lock

*For quick release the lock: The lock will open automatically at the end of the crimping process. If the crimping process is interrupted, the handles of the tool must be pressed together a little and the lock pushed with an appropriate tool (e.g. screw driver).*

### Warranty

*These crimp system tool are subject to thorough quality control before leaving the factory. The enclosed general terms and conditions of warranty apply.*

### Service

*Before using the crimp system tool, make sure it is in a clean and proper operating state. Always remove crimping residue. Protect the joints from soiling and apply light machine oil to them regularly. Check the bolts regularly to ensure that the lock washers and headless screw. All other maintenance should be performed by the manufacturer.*

### \*Disclaimer

*Dies lifetime 50.000 cycles according to DIN 41641 part 1.*

## Bedienungsanleitung Handcrimpzange Operation Manual Crimp Tool



**Vor Beginn aller  
Arbeiten Bedienungs-  
anleitung lesen!**

**Read these instructions  
completely before  
using this tool!**

**Artikel-Nr. / Order Code:**  
600 620 230 220  
600 648 230 220  
600 624 228 220  
600 665 232 280

### Allgemeines

Die Bedienungsanleitung muss ständig bei der Zange verfügbar sein. Die Zange ist nach dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln hergestellt. Die Zange darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie sicherheits- und gefahrenbewusst benutzt werden und ist nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck zu verwenden.



EINE EIGENMÄCHTIGE VERÄNDERUNG  
ODER EINE NICHT BESTIMMUNGS-  
GEMÄßE VERWENDUNG DER  
HANDCRIMPZANGE SCHLIESST  
EINE HAFTUNG DES HERSTELLERS  
FÜR DARAUSS RESULTIERENDE  
SCHÄDEN AUS.



MISUSE MAY CAUSE PERSONAL  
INJURY. KEEP OUT OF REACH  
OF CHILDREN!  
NEVER INSERT FINGERS BETWEEN  
THE JAWS OF THE TOOL!

### Preface

*The Operating Instructions must always be within reach of the hand crimping tool. This Crimp System Tool may be used only for the intended application and in strict compliance with all applicable safety rules, regulations and practices. It must be properly maintained, undamaged and in good working order. Unauthorized modification is prohibited and voids the manufacturer's warranty. Always wear safety glasses with side shields and other appropriate personal protective equipment.*



# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Wurth Elektronik:](#)

[600648230220](#)