



* HOLES FOR MOUNTING BRACKET PROVIDED.

PART No.	A	B	C	TYPE	GAUGE	WT. (#)	PART No.	A	B	C	TYPE	GAUGE	WT. (#)
AC-401	9.500	5.000	2.500	C	0.040	0.500	AC-429	7.000	5.000	3.000	A	0.040	0.500
AC-402	7.000	5.000	2.000	A	0.040	0.333	AC-430	6.000	4.000	3.000	C	0.040	0.333
AC-403	9.500	5.000	2.000	C	0.040	0.500	AC-431	6.000	4.000	2.000	C	0.040	0.250
AC-404	10.000	5.000	3.000	A	0.040	0.625	AC-433	17.000	6.000	3.000	B	0.050	1.250
AC-405	7.000	7.000	2.000	A	0.040	0.500	AC-1402	4.500	3.500	1.000	C	0.040	0.125
AC-406	9.000	7.000	2.000	A	0.040	0.500	AC-1404	5.000	4.000	2.000	C	0.040	0.250
AC-407	11.000	7.000	2.000	B	0.040	0.625	AC-1405	6.000	4.000	1.500	C	0.040	0.250
AC-408	12.000	7.000	3.000	B	0.040	0.875	AC-1407	8.000	4.500	1.500	C	0.040	0.250
AC-409	13.000	7.000	2.000	B	0.040	0.750	AC-1413	8.000	6.000	2.000	A	0.040	0.333
AC-411	15.000	7.000	3.000	B	0.050	1.250	AC-1414	14.000	6.000	3.000	B	0.050	1.125
AC-412*	17.000	8.000	3.000	B	0.050	1.750	AC-1416	17.000	7.000	2.000	B	0.050	1.125
AC-413	12.000	10.000	3.000	B	0.050	1.250	AC-1418	10.000	8.000	2.500	B	0.040	1.000
AC-414	14.000	10.000	3.000	B	0.050	1.500	AC-1419	12.000	8.000	2.500	B	0.050	1.125
AC-415*	17.000	10.000	2.000	B	0.050	1.500	AC-1421	15.000	9.000	3.000	B	0.050	1.500
AC-416*	17.000	10.000	3.000	B	0.050	1.750	AC-1422	17.000	10.000	5.000	B	0.050	2.250
AC-418*	17.000	12.000	3.000	B	0.050	2.250	AC-1424	12.000	12.000	3.000	A	0.050	1.500
AC-419*	17.000	13.000	2.000	B	0.050	2.625	AC-1426	17.000	13.000	5.000	B	0.050	3.500
AC-420*	17.000	13.000	3.000	B	0.050	2.750	AC-1427	17.000	14.000	3.000	B	0.050	2.750
AC-421	9.500	5.000	3.000	C	0.040	0.625	AC-1428	17.000	15.000	4.000	A	0.050	3.250
AC-423	17.000	7.000	3.000	B	0.050	1.500	AC-1429	17.000	15.000	6.000	A	0.050	4.125
AC-424	12.000	8.000	3.000	B	0.050	1.250	AC-1430	17.000	17.000	3.000	A	0.050	3.250
AC-427*	17.000	10.000	4.000	B	0.050	2.500	AC-1431	17.000	17.000	4.000	A	0.050	3.875
AC-428*	17.000	13.000	4.000	B	0.050	3.250							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Bud Industries:

[AC-1431](#) [AC-1430](#) [AC-1414](#) [AC-1418](#) [AC-1419](#) [AC-1416](#) [AC-1427](#) [AC-1426](#) [AC-1429](#) [AC-1422](#) [AC-1407](#) [AC-1402](#) [AC-1421](#) [AC-1428](#) [AC-1424](#) [AC-423](#) [AC-433](#) [AC-428](#) [AC-412](#) [AC-402](#) [AC-420](#) [AC-403](#) [AC-414](#) [AC-413](#) [AC-411](#) [AC-416](#) [AC-429](#) [AC-419](#) [AC-421](#) [AC-415](#) [AC-431](#) [AC-404](#) [AC-424](#) [AC-406](#) [AC-418](#) [AC-427](#) [AC-408](#) [AC-407](#) [AC-401](#) [AC-405](#) [AC-409](#)