



© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) <i>recommended cut-out for snap-in fixing ledge opposite to snap-in direction</i>	Wanddicke <i>wall-thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	11 ^{+0.1} 11 ^{+0.1}




Gruen transp.
green transp.




Aufschrift
marking

1640.1107
611,51/250~T85/55



Herstellort/-jahr/-woche
code of manufacture: place/year/week





Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit Rv fuer 230V~
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with Rv for 230V AC
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index					
			PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	<div><div></div></div>	Laenge LENGTH	Radien RADI		01									
fuer Winkel FOR ANGLE ±				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.15	± 0.2	Original Din A4	Masstab SCALE 1 : 1 30mm	GERAETESCHALTER appliance switch									
					>6-15	± 0.2	± 0.3												
					>15-30	± 0.25	± 0.5												
					>30-70	± 0.4													
					>70-120	± 0.6	± 10%												
					>120	± 1.0				MARQUARDT									
CAD: NX V6.0																			
b	77331	12.04.12	ZO				gez./DRAWN BY 11.04.12 ZO												
a	30290	28.09.00	GRh				gepr./CHECKED BY												
		14.10.81					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.14.10.1981												
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY													

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Marquardt:

1640.1107