

0.8mm Pitch








SERIES

SERIES 6407

Mini-PCI Express カード用コネクタ < ノーマル >

Mini-PCI Express Card Connectors < Normal >

VARIATION	A	B	C	D	J	K
000 type						
001 type	2.15	0.73	3.65	3.85	1.55	10.25
020 type						
021 type	4.05	0.83	3.55	5.75	3.55	12.25



VARIATION	H	Q
000 type 001 type	5.1	1, 100
020 type 021 type	7.0	800

注文コード / Ordering Code

Part No. 24 6407 052 0XX 888+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

極數 No. of Pos.

0: ボス無し (Without Boss)
1: ボス有り (With Boss)

- 0: $J=1.55$
- 2: $J=3.55$

梱包数量：Q個／リール
PACKING QUANTITY：Q / Reel





0.8mm Pitch

SERIES



SERIES 6407

Mini-PCI Express Card 用コネクタ <リバーズ>


Mini-PCI Express Card Connectors < Reverse >



SECT. A-A



RECOMMENDED BOARD LAYOUT



SECT. A-A

SECT. B-B

注文コード / Ordering Code

Part No. 24 6407 052 600 846+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

極数 No. of Pos.



梱包数量：1,400 個／リール
PACKING QUANTITY: 1,400/Reel

0.8mm Pitch



SERIES

6407


Mini-PCI Express Card 用コネクタ <リバース・ガルウィングタイプ>
Mini-PCI Express Card Connectors < Reverse / Gulwing type >



SECTION A-A




RECOMMENDED BOARD LAYOUT



SECTION A-A

SECTION B-B



MATING CONDITION

注文コード / Ordering Code

Part No. 24 6407 052 700 846+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

極数 No. of Pos.

梱包数量: 1,600 個/リール
PACKING QUANTITY: 1,600/Reel

- このカタログの記載内容については予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
Specification of the catalogue might be changed without notice.
- 御使用の際は、納入仕様書を確認の上、正しくお使いください。
Please verify our drawing and specification with your design.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Kyocera:

<u>246407052001888+</u>	<u>246407052000888+</u>	<u>246407052700846+</u>	<u>246407052000888B+</u>	<u>246407052001888B+</u>
<u>246407052020888+</u>	<u>246407052600846+</u>	<u>846407001000804+</u>	<u>846407001008804+</u>	<u>846407001009804+</u>
<u>846407001010804+</u>	<u>846407001100804+</u>	<u>846407001103804+</u>	<u>846407001111804+</u>	<u>846407001001804+</u>
<u>846407001002804+</u>	<u>846407001003804+</u>	<u>846407001004804+</u>	<u>846407001005804+</u>	<u>846407001006804+</u>
<u>246407052121894+</u>				