




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Spannmutter
(siehe Tabelle)
Backnut
(look table)

Spannzange
(siehe Tabelle)
Cable collet
(look table)

Kabelzylinder
Cablecylinder

Einsatz
Insert

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: PSU grau
PSU grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung
/Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: AWG 26 / 0.15mm²
Löt/Solder

Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts: 3.85 A
8 polig / 8 position:
(VDE 0298 T4 / IEC 512-3)

K11MC7-P08LFDO-39..	min 2.7	max 3.9
K11MC7-P08LFDO-52..	min 4.0	max 5.2
K11MC7-P08LFDO-65..	min 5.3	max 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ cableØ	

K11MC7-P08LFDO-..20	rot / red
K11MC7-P08LFDO-..30	weiß / white
K11MC7-P08LFDO-..40	gelb / yellow
K11MC7-P08LFDO-..50	grün / green
K11MC7-P08LFDO-..60	blau / blue
K11MC7-P08LFDO-..70	grau / grey
K11MC7-P08LFDO-..80	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter colour backnut

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rahgew.: CAD-Nr.: 00037624		PE-Modell-Nr.: 00025238		
						Bl.:				
				2008	Tag	Name		Benennung:		Maßstab:
				Bearb.	28.01.	D.Stein		Kabelteil cpl.		5:1
				Gepr.						
				Norm.				Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
				 otto dunkel gmbh		K11MC7-P08LFDO-....				Nr.
						Ersatz für:				
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name							



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[K11MC7-P08LFD0-6560](#)