


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:


Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Löt/Solder: AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage: 1.35 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts: 4.55 A
6-polig / 6-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



S11M07-P06MFG0-39..	min. 2.7	max. 3.9
S11M07-P06MFG0-52..	min. 4.0	max. 5.2
S11M07-P06MFG0-65..	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber

S11M07-P06MFG0-..20	rot / red
S11M07-P06MFG0-..30	weiß / white
S11M07-P06MFG0-..40	gelb / yellow
S11M07-P06MFG0-..50	grün / green
S11M07-P06MFG0-..60	blau / blue
S11M07-P06MFG0-..70	grau / grey
S11M07-P06MFG0-..80	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768				Rahteil:		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.:	
2007 Tag Name				Benennung:		CAD-Nr.:	00036007	Bl.:
Bearb. 08.08. D.Stein				Stecker cpl.		Maßstab:		5:1
Gepr.				Zeichnungs-Nr.:		Vervielf. Pause		Nr.
Norm.				S11M07-P06MFG0-....		Ersatz für:		
And-zust.				Aend.-Mitt.		Datum		Name
				ODU		otto dunkel gmbh		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S11M07-P06MFG0-5280](#)