



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:	PSU / grau / grey	Anschluß/Termination:	0.15 mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 26
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	1.6 kV DC (SAE AS 13441)
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	7 A
Gehäuse/Housing:		Einzelkontakte/single contacts	4.55 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au	6-polig / 6-pos.:	(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50			
/Protection Class in mated condition			



M 2:1

(b)	S11M07-P06MFD0-..20	rot / red
	S11M07-P06MFD0-..30	weiß / white
	S11M07-P06MFD0-..40	gelb / yellow
	S11M07-P06MFD0-..50	grün / green
3.9	S11M07-P06MFD0-..60	blau / blue
5.2	S11M07-P06MFD0-..70	grau / grey
6.5	S11M07-P06MFD0-..80	schwarz / black
	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rahteil: hierzu Stückliste		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.:	
				2002		Tag	Name	Benennung:		Maßstab:
				Bearb.		22.05.	Braun F.	Stecker cpl.		5:1
				Gepr.						
				Norm.				Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
				b		-----	13.03.08	Lenhart	S11M07-P06MFD0-....	
				a		-----	27.07.04	Braun F.		
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name	ODU otto dunkel gmbh		Ersatz für:				Nr.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[S11M07-P06MFD0-3940](#)