

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

A

B

C

D

E

F



A

B

C

D

E




Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces: gal. Au
Gehäuse/Housing: gal. Au
Kontakte/Contacts: gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination: 0.08mm²
Löt/Solder: AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage: 1.35 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load: 5 A
Einzelkontakte/single contacts: 2.75 A
10-polig / 10-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



S21MA7-P10MCC0-397S	min. 2.7	max. 3.9
S21MA7-P10MCC0-527S	min. 4.0	max. 5.2
S21MA7-P10MCC0-657S	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
				2005		Tag		Name		CAD-Nr.: 00028508	
				Bearb.		02.03.		Hünig Kai		Bl.:	
				Gepr.						Maßstab:	
				Norm.						5:1	
				 otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.:		S21MA7-P10MCCO-..7S		Vervielf. Pause	
						Ersatz für:				Nr.	
1. Änd-zust.				Änd.-Mitt		Datum		Name			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[S21MA7-P10MCC0-527S](#)