


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER






Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38 mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	7 A
Gehäuse/Housing:	matt verchromt /matt chrome-plated	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68			
/Protection Class in mated condition			



*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

>1.5 - 2.0	S10K0C-P04MFG0-2000
>2.0 - 2.5	S10K0C-P04MFG0-2500
>2.5 - 3.0	S10K0C-P04MFG0-3000
>3.0 - 3.5	S10K0C-P04MFG0-3500
>3.5 - 4.0	S10K0C-P04MFG0-4000
>4.0 - 4.5	S10K0C-P04MFG0-4500
>4.5 - 5.0	S10K0C-P04MFG0-5000
KabelØ / CabelØ	Stecker / Plug

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768				Rohteil:		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.:	
2008				Tag	Name	Benennung:		Bl.:
Bearb.				11.09.	D.Stein	Stecker cpl.		Maßstab:
Gepr.								5:1
Norm.						Zeichnungs-Nr.:		Vervielf. Pause
				otto dunkel gmbh		S10K0C-P04MFG0-..00		Nr.
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name	Ersatz für:				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

S10K0C-P04MFG0-3000