



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.



CAD: Pro/ENGINEER



Nur Einsatz dargestellt !  
view only insert !



empfohlene Abisolierlänge/  
recommended Cable Preparation



\*) Darstellung nur Beispiel!  
figure on only for example!

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.9 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	AWG 22 / 0.38mm <sup>2</sup>
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu alloy	Löt/Solder	
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	875 V AC
		Strombelastung/Current Load:	10 A
Oberflächen/Surfaces:		Einzelkontakte/single contacts	
Gehäuse/Housing:	matt verchromt matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition			

S20LOC-P02MJGO-560S	min. 5.0	max. 5.6
S20LOC-P02MJGO-520S	min. 4.0	max. 5.2
S20LOC-P02MJGO-420S	min. 3.0	max. 4.2
S20LOC-P02MJGO-320S	min. 2.0	max. 3.2
S20LOC-P02MJGO-220S	min. 1.5	max. 2.2
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

Maße ohne Tole- ranzangabe nach mittel DIN ISO 2768				Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
						CAD-Nr.:	00044926	Bl.:
				2009	Tag	Name	Benennung:	
				Bearb.	22.12.	Lengmüller	Stecker cpl.	
				Gepr.				
				Norm.				
				And- zust.		Aend.-Mitt.	Datum	Name
						Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
						S20LOC-P02MJGO-..0S		Nr.
						Ersatz für:		



# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S20L0C-P02MJG0-220S](#)