

FlexTrax®

Introducción

Amphenol Network Solutions presenta una de las soluciones de administración de cables más innovadoras e imaginativas del mundo. De fácil montaje e instalación, FlexTrax de 2" es un administrador de cables flexible que permite un acceso rápido a los cables para cambios rápidos en aplicaciones de enrutamiento complejas. El diseño de la pieza permite una alta visibilidad de la capacidad de gestión de cables y mide 2" x 2" x 1 pie. Cada riel viene con 2 puertas y 2 clips de montaje preinstalados, las puertas se abren y cierran con un solo dedo.



Beneficios Clave

Adaptable

- Ensamble varias secciones juntas para crear cualquier longitud
- Los accesorios de montaje se pueden colocar en las paredes traseras o laterales para una máxima versatilidad
- Puede recortarse a longitudes personalizadas

Seguro

- Múltiples opciones de sujeción a una variedad de superficies
- Las puertas se superponen para contener los cables de forma segura
- Las puertas tienen un retén para permanecer cerradas
- El clip opcional proporciona un seguro de bloqueo positivo

Durable

- Material de polipropileno resistente
- Clasificación de flamabilidad (UL94 V-0)
- El marco fuerte no colapsará aun cuando sea impactado
- Se puede doblar, torcer, enrollar sin dañar



Otros beneficios únicos

- Las puertas son removibles y pueden ser abiertas o cerradas cuando el canal esta flexionado
- Diseño patentado (www.amphenol-ns.com/patents)
- Se puede estirar para alinearse con los agujeros existentes.
- Los cables pueden salir por un orificio o las puertas se pueden quitar
- Vea fácilmente los cables y la capacidad disponible

Aplicaciones

FlexTrax® es adecuado para una variedad de aplicaciones en interiores como:

- Reemplazo del tubo corrugado y ducto ranurado
- Organizador de cable vertical (en un rack de 2 postes o dentro de un gabinete de 4 postes)
- Administración de cable para escritorio



Información para pedidos

Número de parte	Descripción	Comentarios
FLX2-1FT	2" FlexTrax sección de 1' con Clips	FlexTrax de 2" de ancho y secciones de 1' con puertas y dos clips de montaje instalados. Los clips tienen un agujero para tornillo o pueden ser ensamblados en el sujetador en "C"




FLX2-1FT

Accesorios

Número de parte	Descripción	Comentarios
FLX2-END-CLAMP	2" FlexTrax Sujetador Inicial/final	Para superficies delgadas y plana
FLX2-C-CLAMP	2" FlexTrax Sujetador en C, rango 0.03-1", 0.8 Diámetro máximo	Se sujeta al clip de montaje en el FLX2-1FT
FLX2-LATCH-10	2" FlexTrax Clips (10 pack), solo se necesita 1 clip por un pie de canal de FlexTrax	Usar un latch cada sección de un pie o como se requiera
FLX2-BRKT-KIT-10	Bracket de sujeción	Hardware para sujeción cada 10RU
FLX2-EXIT-2	Salidas 2" FlexTrax (Paquete de 2)	Recomendado para protección extra al final de una sección o después de un corte
FLX2-DROP	Kit de Caída para Canastilla de 2" (Caída 1x)	1 kit de caída que incluye el sujetador, 2x salidas FlexTrax y un Clamp de salida
FLX2-4DROP	Kit de Caída para Canastilla de 2" (Caída 4x)	4 kit de caída que incluye el sujetador, 2x salidas FlexTrax y un Clamp de salida

FLX2-END-CLAMP





FLX2-C-CLAMP



FLX2-LATCH-10



FLX2-BRKT-KIT-10



FLX2-EXIT-2



FLX2-DROP



FLX2-4DROP

