


2.8mm Pitch

SERIES

9515

中継・防水タイプコネクタ
Splash-Proof Relay Connector

● PLUG



① プラグハウジング (Plug Housing)

② グロメット(B) (Hard Seal(B))

プラグハウジング注文コード/Plug Housing Ordering Code

Part No. 61 9515 004 000 001

グロメット(B)注文コード/Hard Seal (B) Ordering Code


Part No. 92 9515 004 XXX XXX

極数・カラー(No.of Contacts・Color)

012 002: 2極用/青 (2P/Blue) 013 003: 3極用/黄 (3P/Yellow)

014 004: 4極用/赤 (4P/Red)

● RECEPTACLE



① リセハウジング (Receptacle Housing)

② キャップ (Cap)

③ グロメット(A) (Hard Seal(A))

④ グロメット(C) (Hard Seal(C))

リセハウジング注文コード/Receptacle Housing Ordering Code

Part No. 62 9515 004 010 001

キャップ注文コード/Cap Ordering Code

Part No. 62 9515 004 020 001

グロメット(A)注文コード/Hard Seal (A) Ordering Code

Part No. 92 9515 004 000 003

グロメット(C)注文コード/Hard Seal (C) Ordering Code

Part No. 92 9515 004 XXX XXX

極数(No.of Contacts)

002 002: 2極 (2P) 003 003: 3極 (3P) 004 004: 4極 (4P)

適用工具 (TOOLING)

自動圧着機 (Auto Crimping Machine)

型 式 プレス本体 (Press Machine) 36 1004 001
(P/N) アプリケーター (Applicator) 3 6 1000 044

プレス圧着能力 (Press Capacity) 2 トン (tons)

寸 法 (Dimension) W550xH700xD380

総 重 量 (Weight) 85kg


電 源 (Power) AC100V 50/60Hz

プラグコンタクト注文コード/Plug Contact Ordering Code

Part No. 71 9515 999 010 808

リセコンタクト注文コード/Receptacle Contact Ordering Code

Part No. 72 9515 999 020 808

● CONTACT
PLUG

● RECEPTACLE

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Kyocera:](#)

[629515004010001](#) [629515004020001](#) [929515004000003](#) [619515004000001](#) [719515999010808](#)
[929515004002002](#) [729515999020808](#) [929515004012002](#) [929515004014004](#) [329515004000002](#) [929515004013003](#)