


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Einsatz-
Insert

Steckergehäuse
Plughousing

Spannzange
(siehe Tabelle)
Cable collet
(look table)

Spannmutter
(siehe Tabelle)
Backnut
(look table)



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: gal. Au


Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.38 mm²
Löt/Solder: AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage: 1.2 kV DC (SAE AS13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts: 7 A
8-polig / 8-pos.: 3.85 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



S11MC7-P08MFG0-39..	min. 2.7	max. 3.9
S11MC7-P08MFG0-52..	min. 4.0	max. 5.2
S11MC7-P08MFG0-65..	min. 5.3	max. 6.5

S11MC7-P08MFG0-..20	rot / red
S11MC7-P08MFG0-..30	weiß / white
S11MC7-P08MFG0-..40	gelb / yellow
S11MC7-P08MFG0-..50	grün / green
S11MC7-P08MFG0-..60	blau / blue
S11MC7-P08MFG0-..70	grau / grey
S11MC7-P08MFG0-..80	schwarz / black

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rahteil:		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.: 00033462	
				2009		Tag	Name	CAD-Nr.: 00042111		Bl.:
				Bearb.		06.05.	D.Stein	Benennung: Stecker cpl.		Maßstab: 5:1
				Gepr.						
				Norm.				Zeichnungs-Nr.: S11MC7-P08MFG0-....		Vervielf. Pause
								Ersatz für:		Nr.
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name			ODU otto dunkel gmbh				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S11MC7-P08MFG0-5250](#)