



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER





Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK
Oberflächen/Surfaces: gal. Au
Kontakte/Contacts: gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Löt/Solder: AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage: 1.2 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts: 4.55 A
6 polig / 6 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

K11M07-P06LFG0-..20	rot / red
K11M07-P06LFG0-..30	weiß / white
K11M07-P06LFG0-..40	gelb / yellow
K11M07-P06LFG0-..50	grün / green
K11M07-P06LFG0-..60	blau / blue
K11M07-P06LFG0-..70	grau / grey
K11M07-P06LFG0-..80	schwarz / black
Artikelnummer part number	Farbe Spannmutter color backnut

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rahteil:		Rahgew.:		PE-Modell-Nr.:				
							CAD-Nr.:		00039840		Bl.:		
					2008	Tag	Name	Benennung: Kabelteil cpl.				Maßstab:	
					Bearb.	10.09.	D.Stein					5:1	
				Gepr.									
				Norm.			Zeichnungs Nr.:				Vervielf. Pause		
				 otto dunkel gmbh			K11M07-P06LFG0-....				Nr.		
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[K11M07-P06LFG0-6570](#)