




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Nur Einsatz dargestellt !
View only insert !

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ /ContactØ:
Anschluß/Termination:
Crimp

Ø 0.7 mm
0.38mm²
AWG 22


Prüfspannung/Test Voltage:

750 V AC

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

7 A

Markierungspunkt
Red dot



M 2:1

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

S11LOC-P07MFG0-7700	min. 7.0	max. 7.7
S11LOC-P07MFG0-7200	min. 6.0	max. 7.2
S11LOC-P07MFG0-6200	min. 5.0	max. 6.2
S11LOC-P07MFG0-5200	min. 4.0	max. 5.2
S11LOC-P07MFG0-4200	min. 3.0	max. 4.2
S11LOC-P07MFG0-3200	min. 2.0	max. 3.2
S11LOC-P07MFG0-2200	min. 1.5	max. 2.2
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:	00038851	Bl.:
				2008	Tag	Name	Benennung:			Maßstab:
				Bearb.	12.06.	D.Stein	Stecker cpl.			4:1
				Gepr.						
				Norm.			Zeichnungs-Nr.:			Vervielf. Pause
								S11LOC-P07MFG0-..00		Nr.
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name			otto dunkel gmbh		Ersatz für:		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[S11L0C-P07MFG0-4200](#)