




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Nur Einsatz dargestellt !
View only insert !

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Crimp	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	7 A
Gehäuse/Housing:	matt verchromt	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	matt chrome-plated		
	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50			
/Protection Class in mated condition			



M 2:1

S11LOC-PO8MFGO-7700	min. 7.0	max. 7.7
S11LOC-PO8MFGO-7200	min. 6.0	max. 7.2
S11LOC-PO8MFGO-6200	min. 5.0	max. 6.2
S11LOC-PO8MFGO-5200	min. 4.0	max. 5.2
S11LOC-PO8MFGO-4200	min. 3.0	max. 4.2
S11LOC-PO8MFGO-3200	min. 2.0	max. 3.2
S11LOC-PO8MFGO-2200	min. 1.5	max. 2.2
Artikelnummer Part number	KabelØ CableØ	

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768				Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
2008				Tag	Name	Benennung:		Bl.:
Bearb.				25.08.	Lengmüller	Stecker cpl.		Maßstab:
Gepr.								4:1
Norm.						Zeichnungs-Nr.:		Vervielf. Pause
				ODU		S11LOC-PO8MFGO-..00		Nr.
And-zust.				Aend.-Mitt.		Ersatz für:		
Datum				Name		otto dunkel gmbh		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[S11L0C-P08MFG0-5200](#)