







	Merkm al / feature	No.
①	Firmenzeichen / Supplier code	-
②	Teile Code / Part code	9 909 12 90
③	Woche und Jahr der Herstellung - Jahr: 2013=P; 2014=R Week and year of production	9 909 12 90
④	Mas z nur gueltig fuer Kabelkonfektionae r Dimension only valid for the Harnessmaker	-
Querverweise / Cross references		
5)	zugehoerige Kammer / Associated cavity - $\varnothing 12 \pm 0.1$	9 017 00 00
⑥	Der Kontakt ist geeignet fuer nicht wasserdichte und wasserdichte Anwendung ausser ⑥ Einzeladerdichtung (EAA) siehe Zeichnung. The contact is suitable for non waterproof and waterproof application except ⑥. Single wire seal (SWS) see drawing.	6 099 33 01C
7)	Crimpspezifikation / Crimpspecification	9 084 06 00
8)	Material siehe Tabelle / Material see table	-
9)	Spulen horizontal transportieren und lagern! Haltestreifen unten! / Coils transported and stored horizontal! Retaining strip down!	-
Zeichenerklaerung / symbol key		
10)	Rm = Radiusmitte / Rm = Radius center point	-
11)	E = Eckenmas z / E = Width across corners	-
⑫	Die Verwendung der Einzeldichtungen ist abhaengig vom Isolations- $\varnothing$ der Leitung nicht vom Leitungsquerschnitt The application of single wire seals depends on the insulation- $\varnothing$ of the wire only, not from the wire section	-
13)	Aenderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Changes to the technical progress, we reserve the right.	-
14)	Durchgestrichene Teilenummern nur auf Anfrage Crossed out part no. only on request	-
15)	Massgebend ist nur der deutsche Text Only the german language shall be binding	-

C	6 017 07 42	F	1.2-3,5µm Ag passiviert <i>passivated</i>	>1.5-2.5	6M	CuFe2P	4.3	2.0	4.4	7.0	3.8	7.0	6 099 33 05	blau/blue	2.7-3.0			
	6 017 02 42	F			6B	CuSn4												
	6 017 07 41	F	1-3 µm Sn feuerverzinnt <i>hot tin</i>		6L	CuFe2P												
	6 017 02 41	F		6A	CuSn4													
	6 017 04 42 	F	1.2-3,5µm Ag passiviert <i>passivated</i>	AWG14 2.5	5B	CuSn4	3.8	1.8	4.3	6.1	4.1	6.0	---	----	----			
	6 017 04 41 	F	1-3 µm Sn feuerverzinnt <i>hot tin</i>		5A	CuSn4												
B	6 017 06 72	F	1.2-3,5µm Ag passiviert <i>passivated</i>	>6.0-10.0	3M	CuFe2P	7.0	4.0	7.2	10.6	6.4	10.3	6 099 33 03 oder/or 6 099 33 04 oder/or 6 099 33 01	rot/red	5.8-6.6			
	6 017 02 72	F			3B	CuSn4								oder/or	5.4-6.6			
	6 017 05 71	F	1-3 µm Sn feuerverzinnt <i>hot tin</i>		3L	CuFe2P								oder/or	3.5-5.5			
	6 017 02 71	F			3A	CuSn4								schwarz/black				
	6 017 06 62	F	1.2-3,5µm Ag passiviert <i>passivated</i>	4.0-6.0	4M	CuFe2P	5.4	2.8	5.8	8.0	4.2	8.4	6 099 33 01 oder/or 6 099 33 08	schwarz/black	3.5-5.5			
	6 017 02 62	F			2B	CuSn4								7.7	4.4	7.6	gruen/green	3.4-4.4
	6 017 05 61	F	1-3 µm Sn feuerverzinnt <i>hot tin</i>		4L	CuFe2P								8.0	4.2	8.4		
	6 017 02 61	F			2A	CuSn4								7.7	4.4	7.6		
A	6 017 06 52	F	1.2-3,5µm Ag passiviert <i>passivated</i>	>2.5-4.0	1M	CuFe2P	5.0	2.3	5.6	7.0	3.8	7.0	6 099 33 01 oder/or 6 099 33 08	schwarz/black	3.5-5.5			
	6 017 02 52	F			1B	CuSn4								oder/or	3.4-4.4			
	6 017 05 51	F	1-3 µm Sn feuerverzinnt <i>hot tin</i>		1L	CuFe2P								gruen/green				
	6 017 02 51	F			1A	CuSn4												
		Teile-Nr. Part no.	Rev.	OBERFLAECHE CONTACT FINISH	Crimpgroesse Crimp size (mm ²)	Teile code Part code	Material	B1 ±0.3	D1 ±0.3	H1 ±0.3	B2 ±0.3	D2 ±0.3	H2 ±0.3	FCI-Nr. FCI-no.	Farbe/Color	ISOLAT.-Ø (mm) INSUL.-Ø 		

Anwendung mit Einzeldichtung
Application with single wire seal

11-00200-1	F9/F9	Rev. "L" - 29.01.13: CHANGED: no.01 was 7E ADDED: no37		
352/11	G/F9 B10	Rev. "K" - 18.05.11: Dim. 11 changed: was angle 60±2° (2x); was >4.0-6.0 pictorial presentation updated		
ECN-NO. ECN-NUMBER	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG		
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZ.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZ.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZ.	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED. DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHÄLT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESER DOKUMENTE ODER DEREN ZUGEHÖRIGER CAD DATEN, ODER AUCH IHR KOMMUNIKATION VON DREIßTERER FÄHIGKEIT ZU ANDEREN, IST OHNE VORHERIGESCHRIEBENE DAREIN VON DELPHI KORPORATION UNTERSAGT.	
TOLERANCES TOLERANZEN	DIN ISO 2768-fs DIN EN ISO 1101	MATERIAL : siehe Tabelle MATERIAL : see table	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE siehe Tabelle	CAD SYSTEM
COUNTERPART No. GEGENSTÜCK-Nr.	---	COLOR : FARBE : ---	ECO Loc. Code STANDORT CODE GN	DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NÜRNBERG, GERMANY pro / eng
DO NOT MEASURE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	DATE DATUM	NAME NAME	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION	DIMENSION IN MILLIMETERS BEMASSUNG IN MILLIMETER
CREATED BY ERSTELLT	1998-03-25	NUE	DRAWING NUMBER ZEICHN.-NUMMER	REV. INDEX
MODIFIED BY GEÄNDERT	2013/01/30	Sylvia WEISS	STATE STATUS	SHEET BLATT
CHECKED BY GEPRÜFT	2013/01/30	Peter NUIETZEL	PART NUMBER TEILENUMMER	1 of 1
APPROVED BY GEBILDIGT	2013/03/31	Franz PACHER	REV. INDEX	1 of 1
FILE NAME DOK.-NAME	60170251C	9.5mm - DCSI	See Table	SCALE M 2: