








DARGESTELLT IST 6 001 29 41
REPRESENTED IS

BEWERTUNGEN / NOTES

① FCI-FIRMENZEICHEN / FCI-SUPPLIER CODE

② WOCHEN- UND JAHR DER HERSTELLUNG / WEEK AND YEAR OF PRODUCTION (JAHR / YEAR: 2008=K; 2009=L ...)

③ TEILECODE SIEHE TABELLE / PART CODE SEE TABLE

④ **K**

⑤ MASZ OHNE SPALT GEMESSEN
DIMENSION MEASURE WITHOUT GAP

⑥ MASZ GILT NUR FÜR KABELKONFEKTIONIERER
DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER

⑦ FASEN AUF AUßENSEITE NUR GÜLTIG FÜR
CRIMPGRÖSSE (>1-2,5)mm²
CHAMFER ON THE OUTSIDE ONLY AVAILABLE FOR
CRIMP SIZE (>1-2,5)mm²

SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN!
HALTESTREIFEN UNTEN! / REELS TRANSPORTED
AND STORED HORIZONTAL! RETAINING STRIP DOWN!

MATERIAL

1. ÜBERFEDER / HOOD X10 Cr Ni 18 8

2. GRUNDKÖRPER SIEHE TABELLE
CONTACT BODY SEE TABLE

QUERVERWEISE / CROSS REFERENCES:


1. FÜR FLACHSTECKER / FOR MALE TERMINAL:
DÜCKE / THICKNESS 0.8±0.03

2. KAMMER / CAVITY: 9 001 07 10

3. EINZELADERDICHTUNG SIEHE TABELLE
SINGLE WIRE SEAL SEE TABLE

4. LEITUNGEN / CABLE: FLRY DIN 72551-6

**AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT
DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR !
CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN
THE DECISION OF THE MANUFACTURER !**



B	6 001 42 44	1.27µm Au	>1.00-2.50	3E	3.6	3.8	1.8	5.3	5.0	3.5	3.5	6.8	0.3±0.15	CuSn4 R540	6 099 40 34 GELB / <i>YELLOW</i>	2.7-3.0
	6 001 29 44	0.80µm Au		3D									CuSn4 R540			
	6 001 40 42	1.5-3µm Ag		3M									max.0.1	CuFe2P R470	6 099 40 23 ROTBRAUN <i>RED-BROWN</i>	2.0-2.7
	F420300	1-3µm SnAg4 (SnTOP)		3T										CuFe2P R470		
	6 001 40 41	1-3µm Sn		3L										CuFe2P R470		
	6 001 29 41	1-3µm Sn	3A	CuSn4 R540												
	6 001 42 34	1.27µm Au	0.50-1.00	2E	2.5	2.7	1.2	5.1	4.8	3.3	3.0	6.3	0.3±0.15	CuSn4 R540	6 099 40 15 BLAU - <i>BLUE</i>	1.2-2.0
	6 001 29 34	0.80µm Au		2D									CuSn4 R540			
	6 001 40 32	1.5-3µm Ag		2M									max.0.1	CuFe2P R470		
	F320300	1-3µm SnAg4 (SnTOP)		2T										CuFe2P R470		
6 001 40 31	1-3µm Sn	2L		CuFe2P R470												
6 001 29 31	1-3µm Sn	2A	CuSn4 R540													
A	6 001 42 14	1.27µm Au	>0.20-0.35	1E	2.1	2.1	0.8	4.7	4.5	3.2	2.5	6.3	0.3±0.15	CuSn4 R540	6 099 40 15 BLAU - <i>BLUE</i>	1.2-2.0
	6 001 29 14	0.80µm Au		1D									CuSn4 R540			
	6 001 40 12	1.5-3µm Ag		1M									max.0.1	CuFe2P R470		
	F220300	1-3µm SnAg4 (SnTOP)		1T										CuFe2P R470		
	6 001 40 11	1-3µm Sn		1L										CuFe2P R470		
	6 001 29 11	1-3µm Sn	1A	CuSn4 R540												
	TEILE-NR. PART NO.	OBERFLÄCHE SURFACE FINISH	CRIMP- GRÖSSE CRIMP SIZE (mm²)	CRIMP- CODE (3)	B1 ±0.3	H1 ±0.3	D1 ±0.3	B2 ±0.3	H2 ±0.3	D2 ±0.3	L1 ±0.2	L2 ±0.5	S	GRUNDKÖRPER CONTACT BODY MATERIAL	NR./FARBE NO./COLOR EINZELADERABDICHTUNG SINGLE WIRE SEAL	ISOLATIONS-0 ISULATIONS-0

598/10	26.11.10	K	C10 D10 F02 C01 A06/G06 D05/07	Crimp code updated; Material coding removed; Part marking updated; Note updated; 3D view added; Note added; Symbol added; Dimension added;	Sathish	Stadler	Hoernlein
89/09	09.02.09	J08	-	Part-No. F20300, F30300, F420300 (with SnTOP) activated	S.Weiss	P.Nuetzel	Hoernlein
ECN-NO. ECN NUMBER	DATE DD / MM / YY DATUM	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY GEZ	CHK. BY GEP	APPR BY GEB
PRODUCT SPEC PRODUKT SPEZIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGSSPEZIFIK.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGSSPEZIFIK.	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999		DIESE ZEICHNUNG U. ALLE ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND EIGENTUM VON FCI. Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch in irgendeiner Form reproduziert, gespeichert oder Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zugänglich gemacht werden. © FCI April 1999		
TOLERANCES DIM 2768-fm TOLERANZEN DIN ISO 1101		MATERIAL MATERIAL		SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION		
COUNTERPART Nr. MASSE <0.5 ±0.05		COLOUR FARBE		SIEHE TABELLE SEE TABELLE	FCI		
DO NOT SCALE DRAWING DIESE ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN		TITLE NO. BEZUGS-ZUG-Nr.		ECO Loc. Code STANDORT CODE	CAD SYSTEM		
DATE DATUM		NAME NAME		DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMBER		ISO DIM. SIZE FORMAT	
25.07.08		P. Nuetzel		6 001 29 11		A2	
25.07.08		G. May				SHEET BLATT	
25.07.08		J. Muehlmichel				1 of 1	
25.07.08		J. Muehlmichel				SCALE 5:	