

HFG

IAC

Kunde/*Customer:*

Datum: 41/09

Seite: 1 von 1

Ausführung:

Ringbandkern

Maßbild:

ohne Maßstab

Maße in mm

Nennmaße:

102 x 76 x 25 mm

Legierung:

VITROPERM 500 F

Fixierung:

Fix 022


(Kunststofftrog,
Silikonkautschuk

Bezugswerte:

$$A_{Fe} = 2,47 \text{ cm}^2$$

$$l_{Fe} = 28,0 \text{ cm}$$

$$m_{Fe} = 508 \text{ g}$$



Rev.

Endprüfung:

(100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859)

1. Magnetische Prüfung (AQL 0,65)

Induktivitätsprüfung im Reihenersatzschaltbild nach A60092-Y3022-K009

Einstellwerte: $f = 10 \text{ kHz}$

$I_{eff} \times N = 60 \text{ mA}$

Prüfwert: $A_L \geq 55 \mu H$ (entspr. $\mu_3 \geq 50000$)

Hinweis: Kern-Baunummer 96720047

-07-
-07-

Herausgeber	Bearbeiter	KB-PM	KB-E IN		Datum	freigegeben
KB-OP K FT	Till	Klinger	Petzold		09.10.09	Günther

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Vacuumschmelze:](#)

[T60006-L2102-W468](#)