


Stripping dimension/
Kabelvorbereitung:



C

Technical specification:

Technische Daten:

Frequency range/
Frequenzbereich: 0 - 2 GHz

Materials/

Werkstoffe:

Contact/
Kontakt: Cu alloy

Insulator/
Isolator: PTFE

Installation specification/



Montagedaten:

For use with cable/
Für Einsatz mit Kabel: RG 178 B/U
RG 196 A/U
RG 404 /U


Crimp-Tool
for crimp sleeve/
Crimp-Werkzeug
für Crimp-Hülse: 360X10519X

Tool insert/
Werkzeugeinsatz: 360X11019X

Insert cavity/
Einsatznest: C, HEX 2,67 (.105)



C

Part no. / Art.-Nr.:	Plating Pos. 1/ Veredelung Pos. 1:	Plating Pos. 2,4/ Veredelung Pos. 2,4:	Plating Pos. 3/ Veredelung Pos. 3:	Plating Pos. 5/ Veredelung Pos. 5:		
131A20019X	Gold flash over nickel/ Gold über Nickel	Gold flash over nickel/ Gold über Nickel	Gold flash over nickel/ Gold über Nickel	Nickel plated/ vernickelt		
131J20019X	min. 30 µin hard gold over min. 50 µin nickel min. 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel	Gold flash over nickel/ Gold über Nickel	min. 50 µin hard gold over min. 50 µin nickel min. 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel	Nickel plated/ vernickelt		
		 dim. in mm			Coaxial Plug Contact 50 Ohm Inner conductor solder termination, outer conductor solder or crimp termination Koaxial Stift Kontakt 50 Ohm Innenleiter Lötanschluß, Außenleiter Löt- oder Crimpanschluß	
			Date/Datum	Name		
drawn/ gez.	18.09.2001	E. Mickenbecker				
appd./ gepr.	18.09.2001	A. Mickenbecker				
Index: c Ä6484 20.01.17 L.U.	scale/Maßstab: 6:1				dwg no / Z.-nr.:	DIN-A4
Status: InBearbeitung					13K2IV6A	
RoHS compliant/konform					1 / 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[131J20019X](#)