

K-Nr.: 19036
 K-no.:

Ansteuerübertrager / Transformer

Datum: 07.09.2000

 Kunde: Typenelement / Standard Type
 Customer:

 Kd. Sach Nr.:
 Customers part no.:




 Seite 1 von 2
 Page of

 Maßbild (mm):
 Mechanical outline

 Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
 General Tolerances



 Anschlüsse:
 Connections:

 Toleranz der Stiftabstände $\pm 0,2$ mm
 (Tolerances grid distance)

 Pin 0,66x0,45 alternativ 0,5 (0,52) x 0,5 (0,52)
 Pin 0,66x0,45 alternative 0,5 (0,52) x 0,5 (0,52)


Pin 1

 DC = Date Code
 F = Factory

 Beschriftung:
 marking

 Anschlußschema:
 Schematic diagram


Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):

Operational data/characteristic data (nominal values):

 $U_E = 12 \text{ V}$ (N1)

 $f = 1 \text{ MHz}$; $\int U_1 dt \geq 35 \mu\text{Vs}$;
 $U_{is,eff} = 500 \text{ V}$ (N1 gegen/to N2+N3)

 $R_{Cu1} \approx 250 \text{ m}\Omega$,

 $R_{Cu2} = R_{Cu3} \approx 290 \text{ m}\Omega$
 $L_{S2} = L_{S3} \approx 10 \mu\text{H}$

(N1 kurzgeschlossen/short circuited)

 $C_{k1-2} = C_{k1-3} \approx 3 \text{ pF}$

(f = 1 kHz)

 Umgebungstemperatur/ambient temperature: $-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$

 Lagertemperatur/storage temperature: $-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$

 Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...; DIN ISO 2859-Teil1)
 Inspection

- | | | | |
|----|------------|----------|---|
| 1) | (V) | M3014: | $U_{p,eff} = 4,1 \text{ kV}$, 5 s , N1 gegen/to N2+N3 |
| | | | $U_{p,eff} = 0,5 \text{ kV}$, 2 s , N2 gegen/to N3 |
| 2) | (V) | M3011/6: | Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz $\pm 2\%$
Polarity / Turns ratio: Tolerance |
| 3) | (AQL 0,25) | M3011/1: | $L_2 \geq 110 \mu\text{H}$, $f = 10 \text{ kHz}$, $U_{AC,eff} = 0,1 \text{ V}$ |

 Messungen nach Temperaturgleich der Prüflinge an Raumtemperatur
 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

Weitere Vorschriften: Siehe Seite 2

Applicable documents: See page 2

Datum	Name	Index	Änderung
17.12.96	Schä.	80	Endprüfung Pkt. 1.) korrigiert.
07.09.00	Tr.	80	Leerstifte Pin 6+7 entfallen. Beschriftung aktualisiert / Pin6+7 removed, marking modified
Schä.Hrsg.: KB-FB	Bearb.: UI.	KB-PMB: Ga.	freig.: UI.

**DATENBLATT / Specification****Sach Nr.: T60403-A4021-X086-80**
Item no.:K-Nr.: 19036
K-no.:

Ansteuerübertrager / Transformer

Datum: 07.09.2000
Date:Kunde: Typenelement / Standard Type
CustomerKd. Sach Nr.:
Customers part no.:Seite 2 von 2
Page of

Weitere Vorschriften:

Applicable documents:

Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 (VDE 0160) und erfüllt die Vorschriften.
Betriebsspannung 500 V_{eff}.

Constructed, manufactured and tested in accordance to EN 50178 (VDE 0160)) an agrees with the standards.
working voltage 500 V_{eff}.

Gehäusewerkstoff, Gießharz und Draht UL - gelistet
Housing material, casting resin and wire UL - listed

Schä.Hrsg.: KB-FB

Bearb.: UI.

KB-PMB: Ga.

freig.: UI.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten