



Merkmale/Characteristics	
Gehäuse/ Shell	Zinkdruckguss vernickelt, umspritzt/ Zinc die-cast nickel plated, overmoulded
Polzahl/ Number of poles	09-pol./pos. (Gehäusegröße 2 und 3 auf Anfrage/ size 2 and size 3 on request)
Kupplung/ Female connector	✓
Stecker/ Male connector	✓
Bemessungsspannung/ Rated voltage	125 V AC/DC abhängig von der Isolationskoordination/ depending on isolation coordination (siehe/refer to DIN VDE 0110 / IEC 664-1)
Strombelastung/ Current Rating	5 A (Connector)
Panelmontage/ Panelmount	Hinterwandmontage 0,8 mm bis zu 1,3 mm/ Back panel mounting 0,8 mm up to 1,3 mm
Litzenquerschnitt/ Wire cross section	AWG 24/weitere Querschnitte auf Anfrage AWG 24/other cross-section upon request
Leitungsqualität/ Cable quality	PVC UL
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel
Betriebstemperatur/ Operating temperature	-15°C bis + 105°C (Steckverbinder) -15°C to + 105°C (Connector)
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im gesteckten Zustand/ IP67 in mated condition



Nutzen/Benefits

- Einteiliges Zinkdruckguss-Gehäuse/One-piece zinc die-cast shell
- Kompaktes Design/Compact design
- IP67 Ausführung mit 4-40 Sechskantschraube/IP67 Version with 4-40 UNC Hex Bolt
- IP20 Ausführung mit Rändelschraube/IP20 Version with 4-40 UNC Jack Screw
- IP67 geschützte Kabelseite/IP67 rated cable side
- Schaltschrankverdrahtung/Switchgear cabinet wiring

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Montage- und Fertigungslinien/Assembly and production lines
Automatisierungstechnik/Automation technology	Prozessautomation/Process automation
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Prüf- und Diagnosegeräte/Test Devices and instruments
Industrielle Schnittstellen/Industrial interfaces	Regelungstechnik/Control Systems
Kabelkonfektion/Cable assembly	Sicherheits- und Überwachungssysteme/Security- and surveillance systems
Kommunikationstechnik/Communications	Steuerungstechnik/Process control
Luftfahrt/Aviation	Telekommunikation/Telecommunications
Medizintechnik/Medical	Transportindustrie/Transport industry
Militär/Military	

Bauform/ Design	Typ/ Gender	Anschlussart/ Termination	Gewinde/ Threaded	Dichtung/ Sealing Gasket	Kabellänge/ Cable length	Art. Nr./ Part. No.
09-pol./pos.	Buchse/Female connector	IP67 Ausführung/IP67 Version	4-40 UNC with Hex Bolt	✓	2 m	15-007733
09-pol./pos.	Buchse/Female connector	IP67 Ausführung/IP67 Version	4-40 UNC with Hex Bolt	✓	4 m	15-007743
09-pol./pos.	Buchse/Female connector	IP67 Ausführung/IP67 Version	4-40 UNC with Hex Bolt	✓	5 m	15-007753
09-pol./pos.	Buchse/Female connector	IP67 Ausführung/IP67 Version	4-40 UNC with Jack Screw		2 m	15-008243
09-pol./pos.	Buchse/Female connector	IP67 Ausführung/IP67 Version	4-40 UNC with Jack Screw		4 m	15-008253
09-pol./pos.	Buchse/Female connector	IP67 Ausführung/IP67 Version	4-40 UNC with Jack Screw		5 m	15-008263
09-pol./pos.	Stift/Male connector	IP67 Ausführung/IP67 Version	4-40 UNC with Hex Bolt	✓	2 m	15-006643
09-pol./pos.	Stift/Male connector	IP67 Ausführung/IP67 Version	4-40 UNC with Hex Bolt	✓	4 m	15-006653
09-pol./pos.	Stift/Male connector	IP67 Ausführung/IP67 Version	4-40 UNC with Hex Bolt	✓	5 m	15-006663
09-pol./pos.	Stift/Male connector	IP67 Ausführung/IP67 Version	4-40 UNC with Jack Screw		2 m	15-008153
09-pol./pos.	Stift/Male connector	IP67 Ausführung/IP67 Version	4-40 UNC with Jack Screw		4 m	15-008163
09-pol./pos.	Stift/Male connector	IP67 Ausführung/IP67 Version	4-40 UNC with Jack Screw		5 m	15-008173

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● Vorzugstyp/Preferred article