










BEMERKUNGEN / NOTES

① FCI-FIRMENZEICHEN / FCI-SUPPLIER CODE

② CRIMP- CODE/CRIMP CODE \ OBERFLÄCHE/SURFACE FINISH

③ WOCHE UND JAHR DER HERSTELLUNG (F=2005; G=2006;...) WEEK AND YEAR OF PRODUCTION

④ MASZ GILT NUR FÜR KABELKONFEKTIONÄER DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER

ZUGEHÖRIGE KAMMER NACH FCI-ZEICHNUNG 9 017 00 00 APPENDANT TO CAVITY ACC. FCI-DRAWING

DER FLACHSTECKER IST FÜR NICHT DICHT ALS AUCH WASSERDICHTER ANWENDUNG GEEIGNET. (AUSSER 6 017 04 41/42 UND 6 017 07 41/42) BEI WASSERDICHTER ANWENDUNG NUR DICHTUNGEN NACH FCI ZEICHNUNG VERWENDEN. (SIEHE TABELLE) THE MALE TERMINAL IS FOR NORMAL APPLICATION AND FOR APPLICATION WITH SINGLE WIRE SEAL (SWS). (UNLESS 6 017 04 41/42 UND 6 017 07 41/42) BY APPLICATION WITH SWS USE ONLY SWS ACCORDING FCI-DRAWING. (SEE TABLE)

SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN! HALTESTREIFEN UNTEN! REELS TRANSPORTED AND STORED HORIZONTAL! RETAINING STRIP DOWN!

DURCHGESTRICHENE VARIANTEN AUF ANFRAGE CROSSED VERSIONS ON REQUEST

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR! / CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER !

TEILE-NR. PART NO.	REV.	OBERFLÄCHE CONTACT FINISH	CRIMPGRÖSSE CRIMP SIZE (mm ²)	CRIMP- CODE	MATERIAL	B1 ±0.3	D1 ±0.3	H1 ±0.3	B2 ±0.3	D2 ±0.3	H2 ±0.3	FCI-NO.	FARBE/COLOUR	ISOLAT.-Ø INSUL.-Ø (mm)
6 017 07 42	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED	>1.5-2.5	6M	CuFe2P									
6 017 02 42	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		6B	CuSn4									
6 017 07 41	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		6L	CuFe2P									
6 017 02 41	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		6A	CuSn4									
6 017 04 42	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED	AWG14 2.5	5B	CuSn4									
6 017 04 41	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		5A	CuSn4									
6 017 06 72	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED	>6.0-10.0	3M	CuFe2P									
6 017 03 72	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		3B	CuSn4									
6 017 02 72	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		3B	CuSn4									
6 017 05 71	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		3L	CuFe2P									
6 017 02 71	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		3A	CuSn4									
6 017 06 62	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED	>4.0-6.0	4M	CuFe2P									
6 017 03 62	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		4B	CuSn4									
6 017 02 62	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		2B	CuFe2P									
6 017 05 61	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		4L	CuFe2P									
6 017 03 61	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		4A	CuSn4									
6 017 02 61	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		2A	CuSn4									
6 017 06 52	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED	>2.5-4.0	1M	CuFe2P									
6 017 03 52	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		1B	CuSn4									
6 017 02 52	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		1B	CuSn4									
6 017 05 51	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		1L	CuFe2P									
6 017 02 51	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		1A	CuSn4									

68/11	08.02.11	H	PART-NO. 6 017 03 52 AND 6 017 03 52 ADDED;			
410/10	31.05.10	G	ON THE TABLE SOME ROWS ADDED OR MODIFIED FOR SWS; DRAWING NUMBER REDUCED ON 1 NO.; CuFe2P-VERSIONS AND ROW WITH REV. ADDED			
524/08	12.06.08	F07	- 6 Varianten auf Anfrage; Notiz hinzu			
263/06	10.04.06	F06	- SIEHE ÄNDERUNGSMITTEILUNG			
738/05	07.10.05	F05	- SIEHE ÄNDERUNGSMITTEILUNG			
426/05	08.06.05	F04	- ADDITIONAL NEW CRIMP VERSION			
ECN-NO. ECN NUMBER	DATE DATUM	DOY MM / YY REVISION TABLET	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY REZ.	CHK. BY GPR.
PRODUCT SPEC. PRODUCT SPECIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGSSPEZIFIK.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGSSPEZIFIK.	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999			
TOLERANCES DIN ISO 2768 mH TOLERANZEN DIN ISO 1101 CONTEMPORARY: MASZE<0.5: ±0.05		MATERIAL : MATERIAL : SEE TABLE		SURFACE FINISH OBERFLÄCHE SIEHE TABELLE SEE TABLE		CAD SYSTEM ISO PROJECTION ISO PROJEKTION OTHERSTON IN MILLIMETERS NEUMASSUNG IN MILLIMETERN
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN		COLOUR : FARBE : WERKZEUG Nr.		ECO Loc. Code STANDORT CODE GN		DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMBER 6 017 02 51
DRAWN BY REZ.		DATE DATUM		NAME NAME		FLACHSTECKER 9.5 MALE TERMINAL 9.5
CHECKED BY GPR.		DATE DATUM		NAME NAME		6 017 02 51
APPROVED BY REZ.		DATE DATUM		NAME NAME		60170151-0742-H.B1.C
ESN NO. ESN NUMBER		CAT. NO. KATALOG Nr.		FILE NAME DATEI NAME		SCALE 1:1