





NOTA	SPECIFICATIONS
1	LE CONNECTEUR DOIT ETRE CONFORME AU CDC PSA: <i>MALE CONNECTOR ACCORDING TO PSA SPECIFICATION:</i> REF: 96 238 404 99
2	LE CONNECTEUR SELON NORME PSA: <i>MALE CONNECTOR ACCORDING TO PSA STANDARD:</i> T2 I 2 B21 7050 REV A D
3	PRECONISATION D'UTILISATION / <i>USER'S MANUAL:</i> REF MVL: PU 008 D REF PSA: 96 355 785 99
4	ALVEOLE SUIVANT STE PSA: <i>CAVITY ACCORDING TO PSA SPECIFICATION:</i> REF: 96 289 050 99
5	POSITION ALVEOLE SUIVANT STE PSA: <i>CAVITY POSITION ACCORDING TO PSA SPECIFICATION:</i> REF: 96 339 622 99
6	CONDUCTEUR SUIVANT STE PSA <i>WIRE ACCORDING TO PSA NORM:</i> REF: B25 1110
7	CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME: <i>PACKAGING ACCORDING TO STANDARD:</i> REF: E73 03 150G
8	DIAMETRE DE FILS / <i>WIRE DIAMETER</i> MINI=1.40 MAXI=2.80
9	MASSE DU PRODUIT LIVRABLE / <i>DELIVERY CONNECTOR WEIGHT:</i> 9.3g
11	CHARNIERE DE PLAQUETTE ARRIERE ABSENTE OU CASSEE ADMISE <i>NO REAR PLATE HINGE OR REAR PLATE HINGE BROKEN ALLOWED</i>
12	DEFAULT D'ASPECT SUR ZONES NON FONCTIONNELLES ADMIS <i>VISUAL DEFECTS ON NO FUNCTIONNAL AREAS ALLOWED</i>

BOUCHON / <i>PLUG</i>	210 A 015 019	PBT 0% FV / 0% GF	VERT / <i>GREEN</i>
PORTE-LANGUETTES <i>MALE CONNECTOR</i>	211 I 8 023	PBT 0% FV / 0% GF	GRIS / <i>GREY</i>
	211 I 6 023		BLEU / <i>BLUE</i>
	211 I 0 023		NOIR / <i>BLACK</i>
GRILLE / <i>GRID</i>	211 M 4 055	PBT 15% FV / 15% GF	JAUNE / <i>YELLOW</i>
GROMMET	211 M 134	SILICONE 4% D'HUILE DURETE: 20±5 SHORE A	VERT / <i>GREEN</i>
DESIGNATION	REF MVL / <i>MVL P/N</i>	MATIERE / <i>MATERIAL</i>	COULEUR / <i>COLOUR</i>
			VUE F F VIEW TOLERANCES: ±0.10
CODAGE NOIR <i>BLACK CODING</i>	CODAGE BLEU <i>BLUE CODING</i>	CODAGE GRIS <i>GREY CODING</i>	COULEUR CODAGE <i>CODING COLOUR</i>
211 PL 04 2 S 0 011	211 PL 04 2 S 6 011	211 PL 04 2 S 8 011	REF MVL
B	B	B	IND. / <i>REV.</i>
10768812	13825587	33500322	REF DELPHI
01	01	01	IND. / <i>REV.</i>



ECN-NO. NUMERO ECN		POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION MODIFICATION	
PRODUCT SPEC. SPECIF. PRODUIT		PACKAGING SPEC. SPECIF. EMBALLAGE	APPLICATION SPEC. SPECIF. APPLICATION	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF THE SAME TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.
TOLERANCES TOLERANCES		±0.1 ±2°	MATERIAL : MATIERE : SEE TABLE	SURFACE FINISH ETAT DE SURFACE
COUNTERPART N° CONTRE-PARTIE N°		COLOR : COULEUR : SEE TABLE	TOOL NO. OUTIL N°	ECO Loc. Code CODE B.E.
DO NOT MEASURE DRAWING NE PAS PRENDRE DE COTES		DATE	NAME NOM	
CREATED BY CREE PAR		2004-01-20	JD	
MODIFIED BY MODIF. PAR		2014050905	F FAURIE	
CHECKED BY VERIF. PAR		2014050707	S LACOTE	
APPROVED BY APPR. PAR		2014050909	F LAVERGNE	
FILE NAME NOM DE FICHIER		211FT0489		
PROJECT PROJET		4-WAY 15x0.8 MALE CONNECTOR		
MINI SEALED 4 WAY MALE CONNECTOR (VOLVO)				
ESR NO. NUMERO ESR		FRA-0623	CAT. NO. NUMERO CAT.	PC211PL042SX011
DOCUMENT UNDER PDS CONTROL NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE		DOCUMENT GERE SOUS P.D.S. PAS DE MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE		
DRAWING NUMBER REF. PLAN		211FT0489		REV. IND.
STATE ETAT		SERIAL RELEASED		
PART NUMBER REF. ARTICLE				REV. IND.
See Table				
DELPHI		DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE EPERON, FRANCE		CAD SYSTEM pro 1 eng.
C		ISO PROJECTION PROJECTION ISO		DWG SIZE FORMAT DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONS EN MILLIMETRES A2
DRAWING NUMBER REF. PLAN		211FT0489		APPROVAL LEVEL NIV. D'APPROBATION
STATE ETAT		SERIAL RELEASED		SHEET FEUILLE
PART NUMBER REF. ARTICLE				of 1 sur 1
See Table				SCALE ECH.