

CUSTOMER DRAWING

- 주 기 -

1. 사용상 유해한 흙, BURR등이 없을 것.
2. MARKING 및 CAV. NO.는 당사 규정에 준할 것.
3. 도금 사양 단자에 대해서는 해청부에 도금할 것.
4. 도금 사양

주석 도금 사양 WPSn도금 --- 1.0 ~ 1.5 .






금 도금 사양 }

Ni 하지 --- 0.5 이상.

Au도금 --- 0.38 이상.

5. 적용 전선은 "상이란" 참조할 것.
6. 적용CONNECTOR : CDR CONN. RECP류.

△ 1 7. APTIV Drawing No. : 35355869



AV 0.5sq, AVS 0.5~0.85sq CAVS 0.5~1.25sq	0.95	0.6	3.8	2.7	3.2	2.6	TERMINAL CDR-F-0.5-Au	MT095-29860	35296403	COPPER ALLOY
AV 0.3sq AVS, CAVS 0.2~0.3sq	0.9	0.49	2.9	2.1 AAAA	3.1	2.0 AAAA	TERMINAL CDR-F-0.2-Au	MT095-29060	35296402	COPPER ALLOY
CHFUS 0.13sq	0.45	0.3	2.1	1.4	2.1	1.4	TERMINAL CDR-F-SS-Au	TK035-00410	35296464	COPPER ALLOY
AV 0.5sq, AVS 0.5~0.85sq AVSS 0.5~1.25sq	0.95	0.6	3.8	2.7	3.2	2.6	TERMINAL CDR-F-0.5	MT095-29880	15337725	COPPER ALLOY
AV 0.3sq AVS, CAVS 0.2~0.3sq	0.9	0.49	2.9	2.1 AAAA	3.1	2.0 AAAA	TERMINAL CDR-F-0.2	MT095-29080	13599569	COPPER ALLOY
CHFUS 0.13sq	0.45	0.3	2.1	1.4	2.1	1.4	TERMINAL CDR-F-SS	TK035-00400	35298431	COPPER ALLOY
적용 전선	R2	R1	W2	W1	H2	H1	KUM PART NAME	KUM P/No.	APTIV P/No.	MATERIAL

GENERAL TOLERANCE							
	10MAX	50MAX	100MAX	150MAX	200MAX	200VR	ANGLE
A	± 0.2	+ 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.0	± 1.4	± 30'

	19.05.10	-	△1	ADDED APTIV P/No.	KMJ
CJW	10.07.08	ED10-0184	△G	사양삭제 및 최신화 (4개소)	KMJ
CJW	09.11.17	ED09-0288	△F	적용전선 변경 (2개소)	CWJ
CJW	09.09.21	ED09-0246	△E	Rev.B 환원 및 신규사항 추가 (2개소)	CWJ
CJW	08.12.01	ED08-0304	△D	치수변경 및 신규사항 추가 (6개소)	LBH
CJW	08.06.02	ED08-0129	△C	치수변경 (4개소)	LWY
CJW	08.01.31	ED08-0028	△B	전선사양추가 (2개소)	LWY
KKL	00.12.15	-	△A	① 추가 (A u 단자만 적용)	LSJ
CJW	94.07.25	-	△-	신 규	JSJ
승인	DATE	NOTE No.	SYM	ALTERATION	담당

DRAWING NAME	TERMINAL CDR-F-0.2
--------------	--------------------

DRAWING No.	MT095-29080-C01
-------------	-----------------

• **APTIV** •