


[illegible]

Remarks :


- Material: Silicone, self-lubricated,
Tensile strength: Rm min. 6,2 Nm/mm²
Gap augmentation > 375% DIN 53 504-S2
ozone-resistant, heat-resistant -40 to +180°C
gauged on testboard

Bemerkungen :

- Werkstoff: Silikon, selbstschmierend,
Zugfestigkeit: Rm min. 6,2 Nm/mm²
Reissdehnung > 375% DIN 53 504-S2
ozonbeständig, temperaturbeständig -40 bis +180°C
gemessen an Prüfplatten

☐ DIM TO CHECK PRUEFMASSE () DIM FOR HELP HILFSMASSE ☐ THEORETIC DIM THEORE. MASSE	DIMENSIONAL RANGE (MM) NENNMASSBEREICH (MM)				
	FROM	0	>25	>60	>80
	TO	25	60	80	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLGEMEINE TOLERANZEN					
± 0.3 ± 0.5 ± 0.6 ± 0.75 ANGULAR TOLERANCE $\pm 2^\circ$					

Bemerkung	
	D

Scale/Massstab 1:1 	Scale/Massstab 5:1 
--	--

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design. Weltergabe sowie Verwirklichung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	B
---	----------

			Drawn by: Name:		16JN00 U./Tor.
			Checked by: Name:		06JL00 J.Moch
D - 42119 WUPPERTAL		Standard ch: Norm ggr.		11JL00 R.Wis.	
Part No.: see chart / siehe Tabelle			Material: werkstoff see drawing/siehe Zeichnung		
Dimensions without tolerance: ± 0,2 ± 0,2°		Title/Benennung Cable seal Einzeldrahtdichtung		Scale/Maßstab 10:1 1:1 ; 5:1	
Masse ohne Toleranzangabe: ± 0,2 ± 0,2°		Drawing-No. Zeichnungs-Nr.		Piece Teil	
Projection/Projektion 		Page Blatt		from von	
Status		Status		Status	
6501.713/003.		15446589		A1	
Erstellung der Originalzeichnung / Original design :		Drawing - No.		Form:	