




NOTAS:

- ① Espessura: 0,4 mm
1ª Força de Desencaixe com a trava livre Min: 7.0Kgf
Força de Encaixe e Desencaixe com a trava acionada
1º. Encaixe Max: 2,5 kgf
1º. Desencaixe Max: 2,5 kgf
10º. Desencaixe Min: 0,9 kgf
Descascar o cabo com 6,0 mm.
Desenho de Produto: PEP-75432
Tolerancia não Especificada: ±0,3
Medidas em mm.
② Aplicação Dupla: 0,5 + 1,0 ; 0,5 + 1,5 ; 0,5 + 2,5 ; 1,0 + 1,0

PC01925-XP	A	33500782	01
PC01925-XTB35P	A	15470560	01
PC01925-XTR8P	A	-	-
PC01925-XWP	A	33500783	01
Part Number	Part Revision	Part Number	Part Revision
MVL		DELPHI	

Catalogo -

☐ Granel	
☒ Fita	
☐ Pós-Estanhado	
☒ Pré-Estanhado	
☐ Sem Banho	
☒ Estanhado Brilhante	
☒ Estanho Fosco	
☒ Est. Brilhante (6µm min)	
☒ Niquelado	
☒ Prateado	
☐ Sem Papel	
☒ Com Papel	

PC01925-X_P				LATAO 70/30	ESTANHADO
PC04225-X_P				BRONZE	
PC01925-XP	FITA	>1.0-2.5	2.2-3.0	LATAO 70/30	S/ TRATAMENTO
PC04225-XP				BRONZE	
NUMERO DE CATALOGO	ACONDICIONAMENTO	SECAO 2	1 ISOL. mm	TRATAMENTO SUPERFICIAL	MECANISMO COMPRESSAO
05.01.13	SIVA			Delphi P/N added ECO 420758	R A
16.10.98	Rodrigo			Acresc. Tabela	R 3
22.01.02	Alex			Acresc. Dim. 0,7 ± 0,08	R 4
Data	Des.		Aprov.	SUBSTITUICAO DE	
12.02.98	Marcelo				SAP-75456

22.01.02 Marcelo Acresc. Ap. Inspecção Dupla R 2
24.05.98 Marcelo Acresc. Força de Desencaixe