

		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1			
	MVL-TEILE- NR. MVL-PART- NO.	DELPHI TEILE-NR. PART-NO.	L	ANSCHLUSS- BEREICH CRIMP SIZE (mm ²)	CRIMP- CODE	DRAHTQUER- SCHNITT WIRE SIZE (mm ²)	ISOLATION D INSULATION D (mm)	L ±0.4	DRAHTCRIMP WIRE CRIMP		ISOLATIONS CRIMP INSULATIONS CRIMP		LI	EINZELADERDICHTUNG (EAA) SINGLE WIRE SEAL (SWS)				KAMMER-Ø CAVITY-Ø (mm)	MVL- APPLICATOR						
								CW _H	CW _C ±0.05	CH _I ±0.05	CW _I	CRIMP-TYPE		FCI-NR. FCI-NO.	VERITAS-NR. VERITAS-NO.	FARBE COLOR	ISOLATIONS-Ø INSULATION-Ø								
H	6 000 04 11/14	10864925, 15504421		>0.22-0.35	□	0.25	1.1-1.2	TBD	TBD	TBD	TBD	UMFASSUNGS- CRIMP WRAP- CRIMP	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	Delphil -ZEICHN. 9 000 03 10	TBD						
	6 000 06 11/14	10763184, 33500650																							
	6 000 06 17	33504728																							
	6 000 12 11/14	33504729, 13547706				AWG 22 TXL	1.45-1.65	3.8	1.01±0.03	1.67	3.10		3.25±0.15	L 0.30 ^{+0.2}	6 099 39 13	17 786	ROT RED		1.1-1.6	6 520 04 13					
	6 000 15 14	33504730																							
	6 000 30 14	33504731																							
	6 010 01 11/14	13739271, 15510049																							
6 010 07 11/14	10756349, 33511802																								
6 010 13 14	33504732		0.35	1.2-1.4		1.67	2.95	3.20±0.15																	
6 010 20 11/14	10866291, 33504733		44	□																					
F922100	33504734																								
6 000 04 31/34	10864926, 15510048				0.50	1.4-1.6	4.3	1.17 ±0.04	2.07	3.15	L 3.30±0.15	0.4±0.2	6 099 39 13	17 786	ROT RED	1.1-1.6	6 520 04 14								
6 000 06 31/34	10763185, 10779704																								
6 000 06 37	33523637				AWG20 TXL	1.6-1.8	4.3	1.2 ±0.04	2.08	3.20		0.4±0.2	6 099 39 28	17 541	GRAU GREY	1.6-1.9	6 520 04 14								
6 000 12 31/34	13830557, 10847167																								
6 000 15 34	10811962				0.75	1.7-1.9		1.20±0.04	2.08	3.20		0.4±0.2	6 099 39 34	17 843	GELB YELLOW	1.9-2.4	6 520 04 14								
6 000 30 34	33503449		AWG18 TXL	1.9- 2.15	4.3	1.25±0.04	2.08	3.25																	
6 010 01 31/34	10864931, 13760268		1.00	1.9-2.1			1.25±0.04	2.08	3.25																
6 010 07 31/34	10756350, 10779703																								
6 010 13 34	33504736																								
6 010 20 31/34	10863772, 33504737																								
F032100	33504738																								
G	6 000 06 41/44	10768667, 33504739		>1-1.5	□□□	AWG16 TXL	2.05-2.3	4.3	1.28±0.05	2.35	3.4	3.35±0.1	0.4±0.2	6 099 39 34	17 843	GLEB YELLOW	1.9-2.4	6 520 04 15 Rev. B							
	6 000 06 47	33504740																							
	6 000 12 41/44	33504741, 33504742																							
	6 000 30 44	33504743				1.4	2.2-2.4			1.33±0.05	2.37	3.43							3.35±0.1						
	6 010 07 41	10768666																							
	6 010 20 41/44	33504744, 33504745				1.5	2.2-2.4			1.38±0.05	2.37	3.43							3.35±0.1						
	F132100	33504746																							
F																									








BILD1. FLACHKONTAKT DCS2-1.5 MIT EINZELDICHUNG
PICTURE1. FEMALE TERMINAL DCS2-1.5 WITH SINGLE WIRE SEAL




BILD2. FLACHSTECKER DCS2-1.5 MIT EINZELDICHUNG
PICTURE2. MALE TERMINAL DCS2-1.5 WITH SINGLE WIRE SEAL

BEMERKUNGEN / NOTES

- LEITUNGEN FLR NACH DIN 72551-6, AUSGENOMMEN DIE AWG-LEITUNGEN
WIRE TYPES FLR DIN 72551-6 UNLESS AWG- WIRES/ CABLES
- AUSREISSKRAFT DES LEITERS AUS DEM DRAHTCRIMP SIEHE: 1 EXTRACTION FORCE OF WIRE OUT THE WIRE CRIMP SEE: DIN EN 60 352-2.
- CW_C EFFEKTIVE CRIMPBREITE DRAHTCRIMP / EFFECTIVE CRIMP WIDTH WIRE CRIMP
- DIE VERWENDUNG DER EINZELDICHTUNGEN IST ABHÄNGIG VOM ISOLATIONS-DURCHMESSER DER LEITUNG UND NICHT VOM LEITUNGSQUERSCHNITT. DURCH DEN CRIMPVORGANG DARF DIE EINZELDICHUNG IM BEREICH DES BUNDDURCHMESSERS NICHT EINGESCHNITTEN ODER VERLETZT WERDEN. DRUCKSTELLEN UND MARKIERUNGEN SIND ZULÄSSIG, WENN SIE NICHT ZUR RISSBILDUNG ODER DURCHTRENNEN DER DICHTUNG FÜHREN.
THE APPLICATION OF SINGLE WIRE SEALS IS DEPENDS ON THE INSULATION DIAMETER AND NOT FROM THE WIRE SECTION. AFTER CRIMPING THE SWS DO NOT HAVE VISIBLE CUTS OR NOTCHES AROUND THE DIAMETER OF COLLAR. ONLY PRESSURE POINTS OR MARKS ALLOWED, WHICH CAN NOT CAUSE TEARING OR SPLITTING OF IN THE LONG TERM.
- ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN RICHTLINIEN ZUR VERARBEITUNG VON KONTAKTEN MIT OFFENEN CRIMPHUELSEN NACH DELPHI- VERARBEITUNGS-SPEZIFIKATION 9 902 0020, DIE ALLGEMEINEN RICHTLINIEN ZUR VERARBEITUNG VON EINZELDICHUNGEN 9 902 00 30 SOWIE DIE DIN EN 60 352-2.
GENERAL GUIDLINES FOR THE APPLICATION OF CONTACTS WITH OPEN CRIMP BARRELS IS VALID TO DELPHI SPECIFICATION: 9 902 00 20, THE GENERAL GUIDLINES FOR APPLICATIONS WITH SINGLE WIRESEALS 9 902 00 30 AND DIN EN 60352-2.

16-18104	05..07.16	L	Column Delphi-part no. added; CWI for 0.5mm ² -1mm ² was 3.35±0.15; LI for 0.35mm ² was 0.25±0.15; crimp-parameter for wire range (>1-1.5)mm ² were reworked complete; new wire crimp width for the wire crimp punch and anvil was for the wire range (>1-1.5)mm ² necessary; CHI was SC-dimension; CWI was (CWI);	P. Nuetzel	R. Reger	St. Müller			
14-06082	20.05.14	X	CHC and CWC were complete changed; the values CHC were as follow: 0.35mm ² was 1.06±0.03; 0.5mm ² and AWG 20 was 1.2±0.05; 0.75mm ² was 1.27±0.05 and AWG 18 was 1.28±0.05; 1.0mm ² was 1.35±0.05; the values CWC was for the crimp range(>0.2-0.35)mm ² 1.6±0.25 and for the both other ranges 2.0±0.25; CHI and CWI were changed too, the values for CHI were as follow: 0.35mm ² was 3.2±0.1; AWG22 was 3.2±0.15; 0.5mm ² was 3.3±0.15; AWG 20 was 3.25±0.15; 0.75mm ² was 3.35±0.15; AWG18 was 3.25±0.25; 1mm ² was 3.4±0.15; 1.5mm ² was 3.5±0.1 the values CWI were as follow: 0.35mm ² was 3.1±0.2; for 0.5mm ² until 1.0 mm ² were the values 3.2±0.25; 1.5mm ² was 3.35±0.1; Position tolerance  was 0.8; Position tolerance  was 0.8	St. Mueller	P. Nuetzel	F. Pacher			
ECN-NO. ECN NUMBER	DATE DATUM	DD/ MM / YY	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY GEZ.	CHK. BY GEPR.	APPR. BY GEN.	
PRODUCT SPEC. PRODUKT SPEZIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS SPEZIFIK.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS SPEZIFIK.	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHÄLT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESER DOKUMENTES ODER DATA, ALS WIELL ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGER INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE BEZUGSÜBERLASSUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNZULÄSSIG.						
TOLERANCES -- TOLERANZEN	MATERIAL : MATERIAL : ---	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	DELPHI			CAD SYSTEM			
COUNTERPART NO. GEGENSTÜCK N.	COLOUR : FARBE : ---	TOOL NO. WERKZEUG N.	ECO Loc. Code STANDORT CODE	GN			DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMMER		
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	TITLE BENENNUNG	CRIMP- SPEC. FLKT. UND FLST. DCS2-1.5 WD CRIMP SPEC. FEMALE AND MALE DCS2-1.5 WP			ISO PROJECTION ISO PROJEKTION			DIMENSION IN MILLIMETERS BEMASSUNG IN MILLIMETERN	DWG SIZE FORMAT A2 SHEET BLATT
DRAWN BY GEZ.	26.03.08	A. Bauer				13654602 (90841000)			of 1 1 of 3
CHECKED BY GEPR.	26.03.08	P. Nuetzel				FILE NAME DATEI NAME			
APPROVED BY GEN.	26.03.08	J. Muehl.				90841000.L.C			
ESR NO. ESR NUMBER		CAT. NO. KATALOG N.		SCALE M: 10:1					

MVL-TEILE- NR. MVL-PART- NO.		DELPHI TEILE-NR. PART-NO.		ANSCHLUSS- BEREICH CRIMP SIZE (mm ²)	CRIMP- CODE	DRAHTQUER- SCHNITT WIRE SIZE (mm ²)	ISOLATION INSULATION D L ±0.4	DRAHTCRIMP WIRE CRIMP		ISOLATIONS CRIMP INSULATIONS CRIMP		LI	MVL-APPLIKATOR MVL-APPLICATOR
								CH _C	CW _C ±0.05	CH _I ±0.05	CW _I ±0.15	CRIMP-TYPE	
H	6 000 03 11/14	10864924,	15510047	>0.22-0.35	□	0.25	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	6 000 05 11/14	10763182,	10751588										
	6 000 13 14	33504747											
	6 010 02 11/14	10864932,	13539675			AWG 22 TXL	1.45-1.65		1.67	2.00±0.05	2.1		
	6 010 06 11/14	10775249,	10751586					1.01±0.03					
G	6 010 14 14	33504723		0.5-1.0	□□	0.35	1.2-1.4		1.67	1.75±0.05	1.95		
	6 010 19 11/14	10866290,	33504724										
	F088000	33511723											
	F188000	33504748											
	F288000	33504749											
F	6 000 03 31/34	15365811,	13539674	>1-1.5	□□□	0.50	1.4-1.6		1.17 ±0.04	2.07	1.95±0.05	2.30	
	6 000 05 31/34	15380673,	10751587										
	6 000 13 34	33504750				AWG20 TXL	1.6-1.8		1.17±0.04	2.08	2.15±0.05	2.30	
	6 010 02 31/34	10864947,	13665836						1.2±0.04	2.08	2.25±0.05	2.35	
	6 010 06 31/34	10756897,	10751589										
E	6 010 14 34	33504725				0.75	1.7-1.9		1.25±0.04	2.08	2.45±0.05	2.45	
	6 010 19 31/34	10863773,	33504726										
	F388000	33511724											
	F488000	33504751											
	F588000	33504752											
D	6 000 05 41/44	10769219,	33504753	>1-1.5	□□□	AWG16 TXL	2.05-2.3		1.28±0.05	2.35	2.6 ±0.05	2.70	
	6 000 13 44	33504754											
	6 010 06 41	10769218				1.4	2.2-2.4		1.33±0.05	2.37	2.75±0.05	2.8	
	6 010 19 41/44	33504755,	33504727										
	F688000	33511725				1.5	2.2-2.4		1.38±0.05	2.37	2.75±0.05	2.8	
C	F788000	33504756											
	F888000	33504757											




BILD 1: FLACHKONTAKT DCS2-1.5 NORMALE ANWENDUNG
PICTURE 1: FEMALE TERMINAL DCS2-1.5 NORMAL APPLICATION





BILD 2: FLACHSTECKER DCS2-1.5 NORMALE ANWENDUNG
PICTURE 2: MALE TERMINAL DCS2-1.5 NORMAL APPLICATION



BEMERKUNGEN / NOTES

1 LEITUNGEN FLR NACH DIN 72551-6, AUSGENOMMEN DIE AWG-LEITUNGEN
WIRE TYPES FLR DIN 72551-6 UNLESS AWG- WIRES/ CABLES






2 AUSREISSKRAFT DES LEITERS AUS DEM DRAHTCRIMP SIEHE: 1 EXTRACTION FORCE OF WIRE OUT THE WIRE CRIMP SEE: DIN EN 60 352-2.

3 CW_C EFFEKTIVE CRIMPBREITE DRAHTCRIMP / EFFECTIVE CRIMP WIDTH WIRE CRIMP

4 ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN RICHTLINIEN ZUR VERARBEITUNG VON KONTAKTEN MIT OFFENEN CRIMPHUELSEN NACH DELPHI- VERARBEITUNGS-
SPEZIFIKATION 9 902 0020 UND DIE DIN EN 60 352-2.
GENERAL GUIDLINES FOR THE APPLICATION OF CONTACTS WITH OPEN CRIMP BARRELS IS VALID TO DELPHI SPECIFICATION1: 9 902 00 20 AND DIN EN 60352-2.

16-18104	05.07.16	L	F-H 8 H7 G8 D6	Column Delphi part no. added; CWI had a tolerance field ± 0.1 ; LI for wire range ($>0.22-0.35$)mm ² was 0.25 ± 0.15 ; CWI for 0.5 mm ² was 2.15 and for 1 mm ² was CWI 2.55 ; wire crimp height and wire crimp width were changed for the wire crimp range ($>1-1.5$)mm ² ; new applicator is necessary for ($>1-1.5$)mm ² ; section A-A: CHC was SC- dimension; Section B-B: CHI was (CHI)	 P. Nuetzel	 R. Reger	 St. Müller			
14-06082	20.05.14	X		CHC and CWC were complete changed; the values CHC were as follow: 0.35 mm ² and AWG22 was 1.06 ± 0.03 ; 0.5 mm ² and AWG 20 was 1.2 ± 0.5 ; 0.75 mm ² was 1.27 ± 0.05 ; 1.0 mm ² was 1.35 ± 0.05 ; the values CWC was for the crimp range ($>0.2-0.35$) mm ² 1.6 ± 0.25 and for the 2 other crimp ranges 2.0 ± 0.25 ; the Insulation crimp height CHI was as follow: for 0.35 mm ² and AWG22- 1.8 ± 0.2 ; for $0.5-1.95 \pm 0.1/-0.05$, for AWG 20- 2.1 , for $0.75-2.25 \pm 0.1/-0.05$ for 1 mm ² - $2.45 \pm 0.1/-0.05$; for AWG16 was the value 2.7 ± 0.1 ; for 1.4 mm ² - and 1.5 mm ² - 2.7 ± 0.1 ; Values for CWI were as follow: 0.35 mm ² and AWG 22: 1.8 ± 0.2 ($0.5-1.0$)mm ² and AWG 20: 2.2 ± 0.3 ($>1-1.5$)mm ² and AWG 16: 2.8 ± 0.05	St. Müller	P. Nuetzel	F. Pacher			
ECN-NO. ECN NUMBER	DATE DATUM	DD/ MM / YY	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG			DRAWN BY GEZ.	CHK. BY GEZ.	APPR. BY GER.
PRODUCT SPEC. PRODUKT SPEZIFIK.			PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS SPEZIFIK.		APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS SPEZIFIK.		COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED.			
TOLERANCES -- TOLERANZEN --			MATERIAL : MATERIAL : ---		SURFACE FINISH OBERFLÄCHE			DELPHI CAD SYSTEM DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NUERNBERG GERMANY pro / eng.		
COUNTERPART N. GEGENSTÜCK N.			COLOUR : FARBE : ---		ECO Loc. Code STANDORT CODE			ISO PROJECTION BEMASSUNG IN MILLIMETERN DIMENSION IN MILLIMETERS DWG SIZE FORMAT		
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN			TOOL NO. WERKZEUG N.		DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMMER			13654602 (90841000)		
DATE DATUM			NAME NAME		BENENNUNG			FILE NAME DATEI NAME		
26.03.08			A. Bauer		CRIMP- SPEC. FLKT. UND FLST. DCS2-1.5 NWD CRIMP SPEC. FEMALE AND MALE DCS2-1.5 NWP			90841000.L.C		
26.03.08			P. Nuetzel							
26.03.08			J. Muehl.							
26.03.08										

11		10		9		8		7		6		5							
MVL-TEILE- NR. MVL-PART- NO.	DELPHI TEILE-NR. PART-NO:	ANSCHLUSS- BEREICH CRIMP SIZE (mm ²)	CRIMP- CODE	DRAHTQUER- SCHNITT WIRE SIZE (mm ²)	ISOLATION D INSULATION D (mm)	L ±0.4	DRAHTCRIMP WIRE CRIMP CH _C ±0.04	CW _C ±0.05	CH _I ±0.05	CW _I ±0.15	ISOLATIONS CRIMP INSULATIONS CRIMP	CRIMP TYPE	L _I ±0.2	EINZELADERDICHUNG (EAA) SINGLE WIRE SEAL (SWS)	MVL-NR. MVL-NO.	VERITAS-NR. VERITAS-NO.	FARBE COLOR	ISOLATIONS-Ø INSULATION-Ø	MVL-APPLIKATOR MVL-APPLICATOR
6 000 12 34 6 000 15 34 6 010 01 34 6 010 13 34 6 010 07 34	10847167 10811962 13760268 33504736 10779703	0.5-1.0	00	0.50	1.4-1.6	4.3	1.17	2.07	3.15	3.20	UMFASSUNGS- CRIMP WRAP CRIMP	0.4	6 099 39 28	17 541	GRAU GREY	1.4-1.9		6 520 04 14	



BILDI. FLACHKONTAKT DCS2-1.5 MIT EINZELDICHUNG
PICTURE1. FEMALE TERMINAL DCS2-1.5 WITH SINGLE WIRE SEAL




BILD2. FLACHSTECKER DCS2-1.5 MIT EINZELDICHUNG
PICTURE 2. MALE TERMINAL DCS2-1.5 WITH SINGLE WIRE SEAL

NUR GUELTIG NUR FUER SONDERANWENDUNG DELPHI/ FRANCE
ONLY AVAILABLE FOR SPECIAL APPLICATION DELPHI/ FRANCE

BEMERKUNGEN / NOTES

- LEITUNGEN FLR NACH DIN 72551-6, AUSGENOMMEN DIE AWG-LEITUNGEN
WIRE TYPES FLR DIN 72551-6 UNLESS AWG- WIRES/ CABLES
- AUSREISSKRAFT DES LEITERS AUS DEM DRAHTCRIMP SIEHE: 1 EXTRACTION FORCE OF WIRE OUT THE
WIRE CRIMP SEE: DIN EN 60 352-2.
- CW_C EFFEKTIVE CRIMPBREITE DRAHTCRIMP 1 EFFECTIVE CRIMP WIDTH WIRE CRIMP
- DIE VERWENDUNG DER EINZELDICHUNGEN IST ABHÄNGIG VOM ISOLATIONS-DURCHMESSER DER LEITUNG UND NICHT VOM LEITUNGSQUERSCHNITT. DURCH DEN CRIMPVORGANG DARF DIE EINZELDICHUNG IM BEREICH DES BUNDDURCHMESSERS NICHT EINGESCHNITTEN ODER VERLETZT WERDEN. DRUCKSTELLEN UND MARKIERUNGEN SIND ZULAESSIG, WENN SIE NICHT ZUR RISSBILDUNG ODER DURCHTRENNEN DER DICHUNG FUEHREN.
THE APPLICATION OF SINGLE WIRE SEALS IS DEPENDS ON THE INSULATION DIAMETER AND NOT FROM THE WIRE SECTION. AFTER CRIMPING THE SWS DO NOT HAVE VISIBLE CUTS OR NOTCHES AROUND THE DIAMETER OF COLLAR. ONLY PRESSURE POINTS OR MARKS ALLOWED, WHICH CAN NOT CAUSE TEARING OR SPLITTING OF IN THE LONG TERM.
- ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN RICHTLINIEN ZUR VERARBEITUNG VON KONTAKTEN MIT OFFENEN CRIMPHUELSEN NACH DELPHI- VERARBEITUNGS-SPEZIFIKATION 9 902 0020, DIE ALLGEMEINEN RICHTLINIEN ZUR VERARBEITUNG VON EINZELDICHUNGEN 9 902 00 30 SOWIE DIE DIN EN 60 352-2.
GENERAL GUIDLINES FOR THE APPLICATION OF CONTACTS WITH OPEN CRIMP BARRELS IS VALID TO DELPHI SPECIFICATION1: 9 902 00 20, THE GENERAL GUIDLINES FOR APPLICATIONS WITH SINGLE WIRESEALS 9 902 00 30 AND DIN EN 60352-2.

16-1804	05.07.16	L	Column with Delphi part no. added (see table); CWI was 3.25±0.15	P. Nuetzel	R. Reger	St. Müller		
14-00082	20.005.14	K	CHW WAS 1.2±0.05 and CWW was 2±0.25;	St. Müller	P. Nuetzel	F. Pacher		
12-00079	15.02.12	H	CH _I was changed to 3.3±0.15; Notes were updated					
ECN-NO. ECN NUMBER	DATE DATUM	DD / MM / YY	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY GEZ.	CHK. BY GEPR.	APPR. BY GER.
PRODUCT SPEC. PRODUKT SPEZIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS SPEZIFIK.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS SPEZIFIK.	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED.			DELPHI CAD SYSTEM		
TOLERANCES TOLERANZEN	MATERIAL : MATERIAL : ---	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NUREMBERG GERMANY				CAD SYSTEM	
COUNTERPART N. GEGENSTÜCK N.	COLOUR : FARBE : ---	---	---	---	---	---	---	---
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	TOOL NO. WERKZEUG N.	ECO Loc. Code STANDORT CODE GN	DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMMER			ISO PROJECTION ISO PROJEKTION	DIMENSION IN MILLIMETERS BEMASSUNG IN MILLIMETERN	DWG SIZE FORMAT
DRAWN BY GEZ.	DATE DATUM	NAME NAME	TITLE BENENNUNG	13654602 (90841000)			SHEET BLATT	3 of 1 3
CHECKED BY GEPR.	26.03.08	A. Bauer	CRIMP- SPEZ. FLKT. UND FLST. DCS2-1.5 WD					
	26.03.08	P. Nuetzel	CRIMP SPEC. FEMALE AND MALE DCS2-1.5 WP					
APPROVED BY GER.	26.03.08	J. Muehl.	ESR NO. ESR NUMBER	CAT. NO. KATALOG N.	FILE NAME DATEI NAME	90841000.L.C	SCALE M:	10:1