











NUR GÜLTIG FÜR
ONLY FOR
6 007 02 41/42



LIEFERZUSTAND NICHT MASSSTÄBLICH
DELIVERY CONDITION (DO NOT SCALE)



BAND VON LINKS NACH RECHTS ABFLAUEND
CRIMP MIT OFFENER SEITE NACH OBEN
FEED DIRECTION FROM LEFT TO RIGHT
CRIMP WITH OPEN SIDE UPWARD



BEMERKUNGEN
NOTES

024 1 FCI-FIRMENZEICHEN
FCI-TRADEMARK

025 2 CRIMP-CODE
CRIMP CODE

026 3 OBERFLÄCHEN KENNZEICHNUNG
Ag FÜR SILBER / Sn FÜR ZINN
SURFACE FINISH CODE
Ag FOR SILVER / Sn FOR TIN

027 4 MASS GILT NUR FÜR KABELKONFEKTIONÄER
DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER

FÜR FLACHSTECKER: 1.2±0.05 x 9.5±0.1
FOR MALE CONTACT 1.2-0.06 x 9.5±0.1

CRIMPSPEZIFIKATION UND MASSE SIEHE
CRIMP SPECIFICATION AND DIMENSIONS SEE
9 084 05 00

KAMMERDESIGN NACH FCI-ZEICHNUNGS-NR.
CAVITY-DESIGN ACC. FCI-DRAWING NO.
9 007 00 00

DER ISOLATIONS CRIMP IST SOWOHL FÜR NORMALE
ANWENDUNGEN ALS AUCH FÜR DIE ANWENDUNG MIT
EINZELADAPTER ABDICHTUNG GEEIGNET.
THE ISOLATION CRIMP IS USABLE FOR NORMAL AND
ALSO FOR APPLICATION WITH SINGLE WIRE SEAL.

TEILE-NR. PART NO.	OBERFLÄCHE SURFACE FINISH	CRIMPGRÖSSE CRIMP SIZE (mm ²)	CRIMP- CODE	B1 ±0.3	D1 ±0.3	H1 ±0.3	B2 ±0.3	D2 ±0.3	H2 ±0.3	GRUNDKÖRPER CONTACT BODY	UEBERFEDER HOOD	MATERIAL	WOCO-NR.	FARBE COLOUR	FCI-NR.
6 007 02 72	1.2-3.5 µm Ag PASSIVIERT	>6.0-10.0mm ²	□□	7.0	4.0	7.2	10.6	6.4	10.3	CuCrTiSi(K75) Rm>480N/mm ²	X10CrNi 18 8 GEM.DIN EN 10 151 OBERFLÄCHE: SURFACE: BLANK WITHOUT		02 1026A	GELB YELLOW	6 099 33 04
6 007 02 71	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT												02 4995	SCHWARZ BLACK	6 099 33 01
6 007 02 62	1.2-3.5 µm Ag PASSIVIERT	>4.0-6.0mm ²	□□	5.4	2.8	5.8	7.7	4.4	7.6				02 8082	GRÜN GREEN	6 099 33 08
6 007 02 61	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT												02 8252	BLAU BLUE	6 099 33 05
6 007 02 52	1.2-3.5 µm Ag PASSIVIERT	>2.5-4.0mm ²	□	5.0	2.3	5.6	7.0	3.8	7.0						
6 007 02 51	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT														
6 007 02 42	1.2-3.5 µm Ag PASSIVIERT	>1.5-2.5mm ²	△	4.2	2.0	4.4	7.0	3.8	7.0						
6 007 02 41	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT														

074/06	31.01.06	B06	-	SIEHE ÄNDERUNGSMITTEILUNG			
061/05	26.01.05	B05	-	SIEHE ÄNDERUNGSMITTEILUNG			
248/03	13.03.03	B04	-	SIEHE ÄNDERUNGSMITTEILUNG			
350/02	05.06.02	B03	-	SIEHE ÄNDERUNGSMITTEILUNG			
ECN-NR. ECN NUMBER	DATE DATUM	DOI / MM / YY REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY GEZ.	CHK. BY GEPR.	APPR. BY GEN.
PRODUCT SPEC. PRODUCT SPECIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGSSPEZIFIK.	CRIMP SPECIFICATION CRIMP SPEZIFIKATION	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY WITHOUT THE EXPRESSED WRITTEN PERMISSION OF FCI. © FCI April 1999	Diese Zeichnung u. alle enthaltenen Informationen sind Eigentum von FCI. Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch in irgendeiner Form reproduziert, gespeichert oder driften ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zugänglich gemacht werden. © FCI April 1999			
TOLERANCES TOLERANZEN	DIN ISO 2768-TH DIN ISO 1101 MASSE < 0.05: ±0.05	MATERIAL MATERIAL	SIEHE TABELLE SEE TABLE	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE SIEHE TABELLE SEE TABLE			
COUNTERPART N. GEGENSTÜCK N.	---	COLOR FARBE	---				
DO NOT SCALE DRAWING AUSDRUCK NICHT VERMESSEN	DATE DATUM	NAME NAME	TITLE BENENNUNG	ECO Loc. Code STANDORT CODE	GN		
DRAWN BY GEZ.	05.06.02	S. Weiss	FLACHKONTAKT 9.5 - DCSI FEMALE TERMINAL 9.5 - DCSI	DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMMER	6 007 02 41-72		
CHECKED BY GEPR.	05.06.02	S. Weiss		FILE NAME DATEI NAME	60070251_61_71_B06_B1_C		
APPROVED BY GEN.	05.06.02	St. Mueller					