


REFERENCE FCI FCI PART-NO	DIAMETRE D D DIAMETER	SECTION FIL WIRE SECTION	DIAMETRE FIL WIRE DIAMETER	POIDS MASS	COULEUR COLOR
F 427600 REVISION A	8.9±0.2	35mm ²	10.5±0.5	0.002 kg±10%	NOIR BLACK
F 327600 REVISION A	10.55±0.2	50mm ²	12.4±0.5	0.0018 kg±10%	GRIS GREY

ISOMETRIC VIEW



SCALE 1:1



COUPE A-A
SECTION A-A

NOTA

- 1 - CAHIER DES CHARGES FCI : FE PS 10 005
 - CLASSE DE TEMPERATURE DU CONNECTEUR : 3 (-40°C ; +125°C)
 - CLASSE DE VIBRATION : PRECONDITIONNEMENT ; 3x 16h COMBINE AVEC TEMPERATURE (-40°C/+125°C) ; 3.9g
 - CLASSE D'ETANCHEITE : 1000mb INITIAL
 500mb APRES LES TESTS D'ENVIRONNEMENT
 2 - CONDITIONNEMENT : FE PA 10 002
 3 - MATIERE : SILICONE LSR
 4 - AUTOLUBRIFICATION : 5% D'HUILE
 5 - DURETE : 30±5 SHORES A
 6 - ABSENCE DE BULLES, DE COUPURES, DE MANQUE DE MATIERE, OU D'ARRACHEMENT
 7 - DOSSIER DE MISE EN OEUVRE : PUI38
 8 - MASSE DU PRODUIT : VOIR TABLEAU
 9 - CE PLAN EST UN EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION ON FERA REFERENCE
 POUR TOUT LITIGE AU PLAN DE DEFINITION
 10 - UTILISATION AVEC CONTACT RCS 800, VOIR PLAN: PCC0620708

NOTE :

- 1 - FCI SPECIFICATIONS : FE PS 10 005
 - TEMPERATURE CLASS OF THE COMPONENT : 3 (-40°C ; +125°C)
 - VIBRATION CLASS : PRECONDITIONNING ; 3x 16h COMBINED WITH TEMPERATURE
 (-40°C/+125°C) ; 3.9g
 - SEALING CLASS : 1000mb INITIAL
 500mb AFTER TEST ENVIRONNEMENT
 2 - PACKAGING : FE PA 10 002
 3 - MATERIAL : LSR SILICON
 4 - AUTOLUBRICATING : 5% OF OIL
 5 - HARDNESS : 30±5 SHORES A
 6 - NO BUBBLES, NOR CUT, NOR LACK OF MATERIAL, NOR WRENCHING
 7 - HANDLING MANUAL : PUI38
 8 - MASS OF THE PRODUCT : SEE TABLE
 9 - THIS DRAWING IS AN EXTRACT OF THE DETAIL DRAWING IN CASE OF CONFLICT
 REFER TO IT
 10 - USE WITH CONTACT RCS 800, SEE PLAN: PCC0620708

[illegible]