

16		15	14		13		12	11	
POS	TITLE BENENNUNG	PART-NO.:	CUSTOMER MARK: KUNDENZEICHEN:	CAD PART- REV	DATE DATUM	AMOUNT ANZAHL	MATERIAL	SIM. RAL	NOTES BEMERKUNG
M	- ASM COVER-LEVER-CPA 90 DEG ZUS KAPPE-BUEGEL-CPA 90 GRAD	35708462	BLANK	01	165E22	-	-	-	CONDITION OF DELIVERY TO CUSTOMER POS. 4,2,3 ASSEMBLED LIEFERZUSTAND AN KUNDEN POS. 4,2,3 MONTIERT
	4 COVER KAPPE	33368123	-	-	-	1	PBT GF20 BLK	9011	-
	2 LEVER BUEGEL	35708449	-	-	-	1	PBT GF20 GRA	7001	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR
	3 CPA CPA	35708455	-	-	-	1	PBT GF20 RD	3000	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR
L	- ASM COVER-LEVER-CPA 0 DEG ZUS KAPPE-BUEGEL-CPA 0 GRAD	35708463	BLANK	01	165E22	-	-	-	CONDITION OF DELIVERY TO CUSTOMER POS. 1,2,3 ASSEMBLED LIEFERZUSTAND AN KUNDEN POS. 1,2,3 MONTIERT
	1 COVER KAPPE	33367978	-	-	-	1	PBT GF20 BLK	9011	-
	2 LEVER BUEGEL	35708449	-	-	-	1	PBT GF20 GRA	7001	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR
	3 CPA CPA	35708455	-	-	-	1	PBT GF20 RD	3000	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR
K	- ASM COVER-LEVER 90 DEG ZUS KAPPE-BUEGEL 90 GRAD	35708469	BLANK	01	165E22	-	-	-	CONDITION OF DELIVERY TO CUSTOMER POS. 4,2 ASSEMBLED LIEFERZUSTAND AN KUNDEN POS. 4,2 MONTIERT
	4 COVER KAPPE	33368123	-	-	-	1	PBT GF20 BLK	9011	-
	2 LEVER BUEGEL	35708449	-	-	-	1	PBT GF20 GRA	7001	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR
	- ASM COVER-LEVER 0 DEG ZUS KAPPE-BUEGEL 0 GRAD	35708470	BLANK	01	165E22	-	-	-	CONDITION OF DELIVERY TO CUSTOMER POS. 1,2 ASSEMBLED LIEFERZUSTAND AN KUNDEN POS. 1,2 MONTIERT
1	COVER KAPPE	33367978	-	-	-	1	PBT GF20 BLK	9011	-
2	LEVER BUEGEL	35708449	-	-	-	1	PBT GF20 GRA	7001	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR

9			B		7			6		5	
POS	TITLE BENENNUNG	PART-NO.:	CUSTOMER MARK: KUNDENZUSCHRIEBEN:	CAD PART- REV	DATE DATUM	AMOUNT ANZAHL	MATERIAL	SIM. RAL	NOTES BEMERKUNG		
-	ASM COVER-LEVER-CPA 90 DEG ZUS KAPPE-BUEGEL-CPA 90 GRAD	35708458	BLANK	01	16SE22	-	-	-	CONDITION OF DELIVERY TO CUSTOMER POS. 5,2,3 ASSEMBLED LIEFERZUSTAND AN KUNDEN POS. 5,2,3 MONTIERT		
5	COVER KAPPE	35484845	-	-	-	1	PBT GF20 YEL	1021	-		
2	LEVER BUEGEL	35708449	-	-	-	1	PBT GF20 GRA	7001	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR		
3	CPA	35708455	-	-	-	1	PBT GF20 RD	3000	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR		
-	ASM COVER-LEVER-CPA 0 DEG ZUS KAPPE-BUEGEL-CPA 0 GRAD	35708459	BLANK	01	16SE22	-	-	-	CONDITION OF DELIVERY TO CUSTOMER POS. 6,2,3 ASSEMBLED LIEFERZUSTAND AN KUNDEN POS. 6,2,3 MONTIERT		
6	COVER KAPPE	35484848	-	-	-	1	PBT GF20 YEL	1021	-		
2	LEVER BUEGEL	35708449	-	-	-	1	PBT GF20 GRA	7001	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR		
3	CPA	35708455	-	-	-	1	PBT GF20 RD	3000	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR		

[illegible]

PART-NO. 35708462 SHOWN/
PART-NO. 35708462 DARGESTELLT

90 DEG

21 INDEX REPLACEMENT INSERT /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H:1.6 MM
WECHSELEINSATZ INDEXSTEMPEL /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H:1.6 MM

20 TOOL CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H:1.6 MM
NESTKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H:1.6 MM

19 MATERIAL NAME /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H:1.6 MM
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H:1.6 MM

17 TOOL CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H:1.6MM
NESTKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H:1.6MM

16 MATERIAL NAME /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H:1.6 MM
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H:1.6 MM

15 INDEX REPLACEMENT INSERT / SEE CHART /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H:1.6MM
WECHSELEINSATZ INDEXSTEMPEL / SIEHE TABELLE /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H:1.6MM

14 DATE INSERT SIMILAR FIRM HASCO Z 485/6/1;
HAS TO BE THE MANUFACTURING DATE
DATUMSSTEMPEL AEHNLICH FA. HASCO Z 485/6/1;
ENTSPRECHEND DEM HERSTELLUNGSDATUM

12 CUSTOMER MARK /
KUNDENZEICHEN

13 MANUFACTURER MARK A:1.5 MM
HERSTELLERZEICHEN A:1.5 MM

0 DEG

2

INDEX REPLACEMENT INSERT / SEE CHART /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=1.6MM
WECHSELEINSATZ INDEXSTEMPEL / SIEHE TABELLE /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1.6MM

10 67.2

3

CUSTOMER MARK /
KUNDENZEICHEN

1,6

3

6 67.37

9

INDEX REPLACEMENT INSERT /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=1.6 MM
WECHSELEINSATZ INDEXSTEMPEL /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1.6 MM

8

TOOL CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H=1.6 MM
NESTKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H=1.6 MM

7

MATERIAL NAME /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=1.6 MM
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1.6 MM

11 35.5

5

MATERIAL NAME /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=1.6 MM
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1.6 MM

1

TOOL CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H=1.6MM
NESTKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H=1.6MM

4

MANUFACTURER MARK A=1.5 MM
HERSTELLERZEICHEN A=1.5 MM

[illegible][illegible]

MATERIAL	: MAT-SPEC SEE CHART
MATERIALFREIGABE	: MAT-SPEC SIEHE TABELLE
MATING PART GEGENSTUECK	: ASM RECEPTACLE HOUSING 40 WAY DWG.-NO.: 33367750 : ZUS FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 40 POL. ZCHG-NR.: 33367750
INSCRIPTION BESCHRIFTUNG	: LETTERS AND ENGRAVINGS 0.2 MM RAISED : SCHRIFTEN UND GRAVUREN 0.2 MM ERHABEN

DWG. TYPE		D
CUSTOMER PART DRAWING		
WEIGHT (GR)	DISTR CODE	
VOLUME (CM ³)		
ROUTING		

GENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:
SEE CHART
SIEHE TABELLE

GD&T
ACCORDING TO:
ISO 1101

0.	REFERENCE
UF	

E1	DO NOT		
00	SCALE		
00	USE MATH		
2	DATA		

• APTIV •

CONNECTION SYSTEMS

D-42119 WUPPERTAL

COPYRIGHT 1996 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV
CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND
UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED GADGETS, AS WELL AS
COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS
AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHÄLT APTIV
VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE Vervielfältigung, VERTEILUNG UND
NUTZUNG DESSES DOKUMENTS ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN GADGETS, ODER
AUCH DAS KOMMUNIKATION VON BEZUGEMATRIAL AN ANDERE, OHNE
BEZUGENHÄUTERUNGSGEBÜHR DURCH DIE FIRMA UNZULÄSSIG.

								DATE	
DR	C. ELIES						06.06.16		
APK01	Z.YILDIZ						06.06.16		
APK02	SYS						06.06.16		
APK04									
APK05									

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV (10494001)
 POTENTIALS: BEFÄHRUNG, STÖRRE UND RECYCLINGMATERIAL
 GEWISSE APTIV (10494001)

MATERIAL

SEE CHART / SIEHE TABELLE

DRAWING NAME

ASM COVER-LEVER-CPA 40 WAY
 FOR INLINE 40 WAY

ZUS. KAPPE-BUEGEL CPA 40 POL.
 FUER STECKER 40 POL.

DRAWING NUMBER

33241

SIZE	SCALE	FRAME NO.	SHEET NO.	STR	REV	NUP		
A0	2:1	1 OF 1	1 OF 1	1	R	06		

				SHARP CORNER TOLERANCE							
☐ DIM TO CHECK PRUEFMASSE	DIMENSIONAL RANGE (MM)								CHART E1		
	FROM	> 0	> 20	> 30	> 70	> 100	> 150	> 200	> 250	> 300	
☐ DIM FOR HELP HILFSSASSE	TO	20	30	70	100	150	200	250	300	400	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED											
☐ THEORETIC DIM THEORE. MASSE		±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8	±1	±1.2	
ANGULAR TOLERANCE ±2°											