





Only for / nur fuer :
ID 405 624 / Part-No. 1534 5087

DV ±0,2	L ₃	X ₂	X ₁	R ₂ ±0,1	R ₁ ±0,1	H ₂ ±0,2	H ₁ ±0,2	B ₂ ±0,2	B ₁ ±0,2	Material Dicke Thickness	Oberfläche Surface	Werkstoff Material	Ltg.-Typ Cable-Type	Querschn. Cross-section	Normkammer Cavity	Ausführung Version	Pos.	Zusammenbau/ Assembly ID-Nr./Part-No.	Part -REV	Datum Date
---------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------	------	---	--------------	---------------

2,80	8,20	0,50	0,70	2,10	1,50	4,60	4,00	5,20	4,40	0,38 ±0,05	g.Ag	CuNiSi	FLRY-B	15-2,5	.	sealed	.	13729041	01	22AU08
2,40	8,60	0,15	1,20	2,10	1,00	4,60	2,80	5,20	3,00	0,38 ±0,05	g.Ag	CuNiSi	FLRY-B	0,5-1,0	.	sealed	.	13728993	01	22AU08
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,20 ±0,05	.	1.4310	.	.	.	.	2	.	.	.
4,20	6,80	0,50	0,30	1,80	1,50	4,50	4,00	4,60	3,40	0,38 ±0,05	f.Sn 3	CuNiSi	FLRY-B	15-2,5	.	unsealed/ungespulte Var.	1	405 624 / 15345087	09	03JL08
3,40	7,60	1,00	0,40	2,30	2,00	4,95	5,10	5,20	5,00	0,38 ±0,05	f.Sn 3	CuNiSi	FLRY-B	4,0	.	unsealed	1	403 636 / 12185233	09	03JL08
4,20	6,80	0,50	0,30	1,80	1,50	4,50	4,00	4,60	3,40	0,38 ±0,05	f.Sn 3	CuNiSi	FLRY-B	15-2,5	.	unsealed	1	400 792 / 12147304	09	03JL08
3,40	7,60	0,15	0,30	1,50	1,00	3,30	2,80	3,60	3,00	0,38 ±0,05	f.Sn 3	CuNiSi	FLRY-B	0,5-1,0	.	unsealed	1	402 539 / 12147451	09	03JL08

- Remarks:
Bemerkungen:
- permissible disassembling tool Part-No.: 10739605
zulaessiges Entriegelungswerkzeug Part-No.: 10739605
 - * max. dimension for secondary lock
* maximaler Freiraum fuer Zweitverriegelung
 - crimp manufacturing parameters and tooling according to Delphi specification
 - Crimp Verarbeitungs- und Werkzeugparameter nach Delphi Spezifikation

Zone	DWG REV	Status N/P/CHG	Revision history	Date	Name	Check	St. CHK
A3	01		new cross-section 4,00 mm added neue Querschnitt 4,00 mm hinzu	06JA94	Pakel	Mahr	
A3	02		ID-Nr. 405624 added ID-Nr. 405624 hinzu	17OC96	M.Sach	Red.	
A5	03		Stol 76 eliminated Stol 76 entfaellt	15JA98	Pakel	Red.	R.Wis.
C4	04		Remark added Bemerkung hinzu	15MY98	Pakel	Red.	R.Wis.
A3	05		ID 409345 added (0,35 mm ² cross-section) ID 409345 hinzu (0,35 mm ² Querschnitt)	17JL98	Koren	Red.	R.Wis.
A3	06		ID 409345 eliminated ID 409345 geloescht	04AU99	Koren	Red.	R.Wis.
	07		drawing with UG new draw up Zeichnung auf UG neu erstellt	09AU99	U/Far.	Sikora	R.Wis.
A6	08		material was CuSnCrNiTi (K62) Material war CuSnCrNiTi (K62)	03JL00	R/Bue	Red.	R.Wis.
B4	09		text changed Text geändert	03JL00	R/Bue	Red.	R.Wis.
D4	09	AA	Dim. "DV" was 2,8 Mass "DV" war 2,8	24SE01	Pakel	Red.	R.Wis.
A3	10		Part-No.: 13728993 and 13729041 added Part-No.: 13728993 und 13729041 hinzu				
C8	AA		Reel views added Spulenbild hinzu				
B4	AB		Remark "Engage force..." deleted Bemerkung "Steckkraft..." entfernt				
B3	AC		Disassembling tool added Entriegelungswerkzeug hinzu				
A3	AD		Part-REV and date columns added Part-REV und Datum Spalten hinzu				
A6	AE		CuNiSi was CuNiSi (Stol 76) CuNiSi war CuNiSi (Stol 76)	22AU08	R.Zmo.	Red.	M.Skr.

Scale/Massstab
1:1

Scale/Massstab
5:1

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Unterlages, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

	DELPHI D - 42119 WUPPERTAL	Drawn by Gezeichnet	Date/Datum	Name
		09AU99	U/Far.	
		Checked by Geprüft	17SE99	Red.
		Standard ch. Norm. gepr.	01DE99	R.Wis.

Plating / Oberfläche: see chart / siehe Tabelle

Material: see chart / siehe Tabelle

Intoleranced dim
Freimasse
<1 mm = ±0,08
1-12 mm = ±0,15
>12 mm = ±0,25
Angle/Winkel ±4°

Title/Benennung
Receptacle Ducon 2,8x0,8
Assembly, unsealed
Flachsteckhuesle Ducon 2,8x0,8
Zusammenbau, ungedichtet

Drawing-No.: 15345091	Page - from 01 - 01	Status KZus	Scale/Massstab 5:1 1:1 ; 5:1
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------	---

Replacement for-/Ersatz fuer:
6810.058/K mit Index 11 vom 19.01.1993

Drawing-/Ref. No.: ; Zeichnungs-/Teil Nr.:
6810.058/000 KZus / see chart/siehe Tabelle

Format: **A2**

Archives : 22SE08

DELPHI
D - 42119 WUPPERTAL

DELPHI

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER