







■ SERIAL NUMBER
 シリアルナンバー
 1 012ABC

SERIAL NUMBER
製造番号

SPECIFICATION CODE
仕様コード

■ DESIGNATION 命名法




AN02 ML27 C 00

DEVELOPMENT NUMBER
開発番号

NON-AUTOMOTIVE GRADE
非車載品

ML : MULTI-BAND マルチバンド
2 : MIN FREQUENCY BAND 低周波数帯 [GHz]
7 : MAX FREQUENCY BAND 高周波数帯 [GHz]

SERIES : VERTICAL TYPE
シリーズ名 : 縦置きタイプ



NOTE. 1 "FEED" IS A SIGNAL INPUT TERMINAL.
NOTE. 2 SEE TABLE. 1 FOR OPERATING FREQUENCY RANGE.
NOTE. 3 THESE PINS ARE NOT SOLDERED.

注 1. “FEED”は信号入力用端子である。
注 2. 使用周波数帯域はTABLE. 1を参照
注 3. このピンは、はんだ付けしない。

TABLE. 1

OPERATING FREQUENCY RANGE 使用周波数帯域	
2.4 - 2.5	GHz
4.6 - 4.9	
5.15 - 5.85	
5.925 - 7.125	

1		ELEMENT		1		COPPER ALLOY		SILVER PLATING					
符号 NO.		名 称 DESCRIPTION		個 数 QTY.		材 料 MATERIAL		仕 上 FINISH		備 考 REMARKS			
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-B0010 JAHL-B0010				第1版 (ORIGINAL DATE) 18/APR/2023				尺度 (SCALE) 2 : 1		シリーズ (SERIES) AN02		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ125255	版数 (VER.) 1
				製図 DR.		—		名称 (TITLE) AN02ML27C00					
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION)				担当 CHK.		Y. TAKAHASHI							
				査閲 APPD.		—							
				承認 APPD.		T. EBISAWA							
				角度 (ANGLES)		単位 (UNIT) : mm		シート (SHEET NO.) 1 OF 2		質量 (MASS) 0.65 g			
. ± 0.8		×° ±											
. × ± 0.4		×°' ±											
. × × ± 0.1													
. × × × ±													

